



Alternatywa!

PL-Q 2 pinowe

PL-Q to wydajna kwadratowa kompaktowa świetlówka używana zazwyczaj w systemach oświetlenia dekoracyjnego. Jest nie tylko energooszczędna, ale przede wszystkim zapewnia swobodę projektowania, szczególnie przy płaskich sufitach oraz oprawach ściennych. To zasługa jej niewielkiej wysokości wbudowania i równomiernego rozsyłu światłości. Wersja 2-kołkowa jest przeznaczona do współpracy ze statecznikami elektromagnetycznymi.

Korzyści

- Mała wysokość wbudowania
- Wybór różnych barw światła
- Dobre oddawanie barw ($R_a > 80$)

Cechy

- 2-wtykowa podstawa z korpusem zawierającym specjalny zapłonnik i kondensator
- Technologia świetlówek trójfosforowych

Zastosowanie


- Idealna do oświetlania miejsc takich, jak korytarze, toalety, klatki schodowe i recepcje

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Używać tylko z elektromagnetycznymi statecznikami
- Parametry fotometryczne i elektryczne lampy zależą od warunków eksploatacji, tzn. temperatury otoczenia i pozycji pracy
- Brak możliwości przyciemniania
- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

PL-Q 2 pinowe

Rysunki techniczne



Product	U (max)	D (max)	D1 (max)	C (max)	C1 (max)	F (max)	E (max)
PL-Q 16W/ 835/2P 1CT/ 10BOX	40 mm	13,7 mm	27,0 mm	138 mm	49 mm	40,5 mm	135 mm
PL-Q 28W/ 830/2P 1CT/ 10BOX	46,5 mm	18,9 mm	33,0 mm	203 mm	76 mm	41 mm	200 mm

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	GR8
Dane techniczne oświetlenia	
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	81
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie
Certyfikaty i zastosowania	
Zawartość rtęci (Hg) (Max)	3 mg
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	4,0 mg

Dane techniczne oświetlenia

Order Code	Full Product Name	Współrzędna	Współrzędna	Oznaczenie koloru	Skorelowana	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	Strumień Świetlny
		Chromatyczności X (Nom)	Chromatyczności Y (Nom)		Temperatura Barwowa (Nom)		
26966925	PL-Q 16W/835/2P 1CT/ 10BOX	0,409	0,394	Biały (WH)	3500 K	66,6 lm/W	1 050 lm
27455725	PL-Q 28W/830/2P 1CT/ 10BOX	0,44	0,403	barwa ciepło-biała (WW)	3000 K	73,2 lm/W	2 050 lm

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Lamp Current (Nom)	Zużycie energii	Order Code	Full Product Name	Lamp Current (Nom)	Zużycie energii
26966925	PL-Q 16W/835/2P 1CT/10BOX	0,195 A	16,2 W	27455725	PL-Q 28W/830/2P 1CT/10BOX	0,320 A	28,4 W

Certyfikaty i zastosowania

		Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000			Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000
Order Code	Full Product Name	h	Order Code	Full Product Name	h
26966925	PL-Q 16W/835/2P 1CT/10BOX	17 kWh	27455725	PL-Q 28W/830/2P 1CT/10BOX	29 kWh

