



Det effektiva alternativet

PL-Q 2 stift

PL-Q är ett effektivt, fyrkantigt kompaktlysrör som normalt används i dekorativa armaturer. Du får både energibesparingar och designfrihet – den låga inbyggingshöjden och enhetliga ljusspridningen passar framför allt platta tak- och väggarmaturer. Utförandet med två stift är avsett för användning med elektromagnetiska driftdon.

Fördelar

- Låg inbyggingshöjd
- Välj bland flera olika ljusfärger
- God färgåtergivning (CRI >80)

Funktioner

- 2-stiftsbas med särskild direkttändare och kondensator inuti höljet
- Lysrör med trifosforteknik

Användning


- Utmärkt för exempelvis korridorer, toaletter, trapphus och receptioner

PL-Q 2 stift

Versions



Måttskiss



| Product | U (max) | D (max) | D1 (max) | C (max) | C1 (max) | F (max) | E (max) |
|-----------------------------------|------------|---------|-------------|---------|-------------|------------|---------|
| PL-Q 28W/ 830/2P 1CT/ 10BOX | 46,5 mm | 18,9 mm | 33,0 mm | 203 mm | 76 mm | 41 mm | 200 mm |
| PL-Q 28W/ 827/2P 1CT/ 10BOX | 46,5 mm | 18,9 mm | 33,0 mm | 203 mm | 76 mm | 41 mm | 200 mm |
| PL-Q 16W/ 830/2P 1CT/ 10BOX | 40 mm | 13,7 mm | 27,0 mm | 138 mm | 49 mm | 40,5 mm | 135 mm |
| PL-Q 16W/ 827/2P 1CT/ 10BOX | 40 mm | 13,7 mm | 27,0 mm | 138 mm | 49 mm | 40,5 mm | 135 mm |

PL-Q 2 stift

Användning och godkännande

Kviksilverinnehåll (Hg) (nom) 4,0 mg

Styrenheter och dimring

Dimbar Nej

Allmän information

Socket GR8
 Livslängd vid 10 % lampbortfall (nom) 6000 h
 Livslängd vid 50 % bortfall (nom) 8000 h
 LSF-klassad 2 000 tim 99 %
 LSF-klassad 4 000 tim 96 %
 LSF-klassad 6 000 tim 89 %
 LSF-klassad 8 000 tim 73 %

Ljusteknik

Färgåtergivningsindex (nom) 82
 LLMF-klassad 12 000 tim 79 %
 LLMF-klassad 16 000 tim 78 %
 LLMF-klassad 2 000 tim 90 %
 LLMF-klassad 20 000 tim 77 %
 LLMF-klassad 4 000 tim 85 %
 LLMF-klassad 6 000 tim 82 %
 LLMF-klassad 8 000 tim 80 %

Temperatur

Temperatur (nom) 25 °C

Användning och godkännande

| Order Code | Full Product Name | Energiförbrukning kWh/ | |
|------------|---------------------------|------------------------|----------------------------------|
| | | 1 000 tim | Energieffektivitetsetikett (EEL) |
| 26965225 | PL-Q 16W/827/2P 1CT/10BOX | 20 kWh | B |
| 26987425 | PL-Q 16W/830/2P 1CT/10BOX | 20 kWh | B |
| 27454025 | PL-Q 28W/827/2P 1CT/10BOX | 34 kWh | A |
| 27455725 | PL-Q 28W/830/2P 1CT/10BOX | 34 kWh | A |

Drift och elektricitet

| Order Code | Full Product Name | Lampström (nom) | Effekt (märkvärde) | |
|------------|---------------------------|-----------------|--------------------|--------|
| | | | (A) | (W) |
| 26965225 | PL-Q 16W/827/2P 1CT/10BOX | 0,196 A | | 16,0 W |
| 26987425 | PL-Q 16W/830/2P 1CT/10BOX | 0,195 A | | 16,0 W |

| Order Code | Full Product Name | Lampström (nom) | Effekt (märkvärde) | |
|------------|---------------------------|-----------------|--------------------|--------|
| | | | (A) | (W) |
| 27454025 | PL-Q 28W/827/2P 1CT/10BOX | 0,320 A | | 28,0 W |
| 27455725 | PL-Q 28W/830/2P 1CT/10BOX | 0,320 A | | 28,0 W |

Ljusteknik (1/2)

| Order Code | Full Product Name | Färgkod | Färgbeteckning (nom) | Korrelerad | Ljusutbyte |
|------------|-----------------------------|---------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | | | | färgtemperatur (nom) | (märkvärde) (nom) |
| 26965225 | PL-Q 16W/ 827/2P 1CT/ 10BOX | 827 | Glödljusvit | 2700 K | 66,6 lm/W |
| 26987425 | PL-Q 16W/ 830/2P 1CT/ 10BOX | 830 | Varmvit (WW) | 3000 K | 66,6 lm/W |

| Order Code | Full Product Name | Färgkod | Färgbeteckning (nom) | Korrelerad | Ljusutbyte |
|------------|-----------------------------|---------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | | | | färgtemperatur (nom) | (märkvärde) (nom) |
| 27454025 | PL-Q 28W/ 827/2P 1CT/ 10BOX | 827 | Glödljusvit | 2700 K | 73,2 lm/W |
| 27455725 | PL-Q 28W/ 830/2P 1CT/ 10BOX | 830 | Varmvit (WW) | 3000 K | 73,2 lm/W |

Ljusteknik (2/2)

| Order Code | Full Product Name | Ljusflöde (märkvärde) | |
|------------|---------------------------|-----------------------|---------|
| | | Ljusflöde (nom) | (nom) |
| 26965225 | PL-Q 16W/827/2P 1CT/10BOX | 1050 lm | 1050 lm |
| 26987425 | PL-Q 16W/830/2P 1CT/10BOX | 1050 lm | 1050 lm |

| Order Code | Full Product Name | Ljusflöde (märkvärde) | |
|------------|---------------------------|-----------------------|---------|
| | | Ljusflöde (nom) | (nom) |
| 27454025 | PL-Q 28W/827/2P 1CT/10BOX | 2050 lm | 2050 lm |

PL-Q 2 stift

| Order Code | Full Product Name | Ljusflöde (märkvärde) | |
|------------|---------------------------|-----------------------|---------|
| | | Ljusflöde (nom) | (nom) |
| 27455725 | PL-Q 28W/830/2P 1CT/10BOX | 2050 lm | 2050 lm |

