




Az alternatív megoldás!

PL-Q 4 Pin

A PL-Q egy magas hatásfokú, perec alakú kompakt fénycső, amely jellemzően díszvilágítást adó lámpatestekben használható. Miközben biztosítja az energiatakarékos működés minden előnyét, egyúttal belsőépítészeti szabadságot is ad a tervezőknek, különösen sík mennyezetek és fali lámpatestek esetén, alacsony beépítési magasságának és egyenletes fényének köszönhetően. A 4 érintkezős változat elektronikus előtéttel történő használatra készült.

Előnyök

- Alacsony beépítési magasság
- Többféle szín közül lehet választani
- Jó színvisszaadás (CRI>80)
- Fényerő-szabályozás akár 10%-ig

Szolgáltatások

- 4 érintkezős fej
- Fénycsöves trifoszfor technológia

Alkalmazás

- Ideális felhasználási területei például a folyosók, mellékhelyiségek, lépcsőházak és recepciók.

Figyelmeztetések és biztonság

- A lámpa fényének technikai és elektromos jellemzőit a működési körülmények, például a lámpa környezeti hőmérséklete és működési pozíciója, illetve a hozzá kapcsolódó magas frekvenciás előtét is befolyásolja.
- A gyakori kapcsolgatás és a nem megfelelően előmelegített elektródok csökkentik a fénycső élettartamát.
- Nagyon valószínűtlen, hogy a lámpa összetörése hatással lenne az Ön egészségére. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, majd lehetőleg kesztyűben szedje össze a darabokat. A törött lámpát zárt műanyag zacskóban adja le újrahasznosításra a helyi hulladékudvarban. Ne használjon porszívót!


PL-Q 4 Pin

Versions



LPPR PLQ4P

Méretezett rajza



Product	U (max)	D (max)	D1 (max)	C (max)	C1 (max)	F (max)	E (max)
PL-Q 38W/830/4P 1CT/10BOX	46,5 mm	18,9 mm	33 mm	203 mm	76 mm	41 mm	200 mm
PL-Q 38W/840/4P 1CT/10BOX	46,5 mm	18,9 mm	33 mm	203 mm	76 mm	41 mm	200 mm

Általános információ	
Fejelés - foglalat	GR10q
Technikai adatok	
Színvisztaadási index (CRI)	81
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	75 lm/W
Fényáram	2 750 lm
Működtetés és elektronika	
Fényforrás árama (névleges)	0,430 A
Teljesítményfelvétel	38,4 W
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Igen
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	39 kWh
Higanytartalom (Hg) (maximum)	3 mg
Higanytartalom (Hg) (névleges)	4 mg

Technikai adatok

Full Product		Színérték X	Színérték Y	Korrelált	
Order Code	Name	koordinátája (névleges)	koordinátája (névleges)	Színmegjelölés	színhőmérséklet (névl.)
27172325	PL-Q 38W/830/4P 1CT/10BOX	0,44	0,403	Meleg fehér (WW)	3000 K
27174725	PL-Q 38W/840/4P 1CT/10BOX	0,38	0,38	Hideg fehér (CW)	4000 K

