



Nejširší řada výrobků na světě!

MASTER PL-T 2 Pin

Zářivky MASTER PL-T jsou účinné kompaktní zářivky používané zpravidla jako obecné osvětlení typu downlight pro obchody, pohostinství a kanceláře požadující vyšší úroveň osvětlení. Původní můstková technologie společnosti Philips zaručuje optimální výkon v každé aplikaci a nabízí více světla a vyšší účinnost než zářivky využívající technologii ohnuté trubice. Dvoukolíková verze je navržena pro elektromagnetický předřadník a je vybavena nástrčnou patičí.

Výhody

- Optimální světelný tok při krátkodobém i dlouhodobém zapnutí
- Výrazně více světla (přibližně o 15 %) na světelný bod než u ostatních podobně tvarovaných světelných zdrojů
- Několik teplot chromatičnosti
- Dobré podání barev (CRI $\geq$ 80)

Vlastnosti

- Dvoukolíková patice s pouzdrem obsahujícím speciální okamžitý startér a kondenzátor
- Využívá můstkovou technologii společnosti Philips
- Třípásmová technologie
- Nízký úbytek světelného toku v průběhu životnosti zářivky
- Rychlé rozsvícení

Aplikace

- Navrženo pro obecné nebo doplňující osvětlení v profesionálních a poloprofesionálních prostředích
- Ideální pro použití v zapuštěných nebo přisazených svítidlech typu downlight a nástěnných jednotkách

Varování a bezpečnost

- Používejte pouze s elektromagnetickými předřadníky
- Technické a elektrické charakteristiky světelných zdrojů jsou ovlivněny provozními podmínkami, např. okolní teplotou a provozní polohou
- Stmívání není možné
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

