



A létező legszélesebb termékskála!

MASTER PL-T 2 Pin

A MASTER PL-T egy magas hatásfokú, kompakt fénycső, amely elsősorban általános mennyezeti világításra használható nagyobb fényerőt igénylő kereskedelmi, vendéglátóipari és irodai alkalmazások esetén. Az eredeti, Philips által kifejlesztett technológia garantálja az optimális teljesítményt, illetve nagyobb fényerőt és magasabb hatásfokot biztosít, mint a hagyományos technológia. A 2 érintkezős változat elektromágneses előtéttel használható, és gyorscsatlakozós fejjel készül.

Előnyök

- Optimális világítási teljesítmény akár rövid, akár hosszú felkapcsolási periódusok esetén
- Érzékelhetően (kb. 15%-kal) több fény fényforrásonként a többi hasonló formájú lámpához képest
- Többféle szín közül lehet választani
- Jó színvisszaadás (CRI > 80)

Szolgáltatások

- 2 érintkezős fej, valamint a speciális gyors gyújtót és kondenzátort magában foglaló ház
- A Philips speciális technológiáját alkalmazva működik
- Fénycsöves trifoszfor technológia
- Kismértékű fényáramcsökkenés az élettartam során
- Gyors fényintenzitás-növekedés felkapcsoláskor

Alkalmazás

- Professzionális és félprofesszionális környezetek általános vagy kiegészítő világítására készült.
- Ideális süllyesztett vagy felületre szerelt, lefelé irányított lámpatestekben és fali világításhoz való használatra

MASTER PL-T 2 Pin

Figyelmeztetések és biztonság


- Csak elektromágneses előtéttel szabad használni.
- A lámpa fényének technikai és elektromos jellemzőit a működési körülmények, például a lámpa környezeti hőmérséklete és működési pozíciója is befolyásolja.
- Nincs lehetőség a fényerő szabályozására.
- Nagyon valószínűtlen, hogy a lámpa összetörése hatással lenne az Ön egészségére. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, majd lehetőleg kesztyűben szedje össze a darabokat. A törött lámpát zárt műanyag zacskóban adja le újrahasznosításra a helyi hulladékudvarban. Ne használjon porszívót!

Versions



LPPR PLT2PN 18W

Méretezett rajza



Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T 18W/840/2P 1CT/5X10BOX	41 mm	71,8 mm	96,0 mm	119,2 mm

