



La più vasta gamma di prodotti al mondo!

MASTER PL-T 2 Pin

MASTER PL-T è un'efficiente lampada fluorescente compatta, tipicamente utilizzata negli apparecchi downlight per applicazioni di illuminazione generale in negozi, hotel, ristoranti e bar e uffici, che richiedono livelli di illuminazione superiori. La tecnologia "a ponte" inventata da Philips garantisce performance ottimali nelle applicazioni, con più luce ed efficacia superiore rispetto alla tecnologia di curvatura. La versione bispina è progettata per il funzionamento su alimentatore elettromagnetico ed è fornita con un attacco "plug-in/pull-out".

Vantaggi

- Performance di illuminazione ottimali per periodi brevi o lunghi di funzionamento per accensione
- Emissione luminosa nettamente superiore (circa il 15% in più) per punto luce rispetto ad altre forme simili
- Scelta di più colori luce
- Buona resa dei colori (CRI ≥ 80)

Caratteristiche

- Attacco bispina con un corpo che include lo speciale starter istantaneo e il condensatore
- Tecnologia "a ponte" di Philips integrata
- Tecnologia fluorescente trifosforo
- Basso decadimento del flusso luminoso nel corso della durata
- Avviamento rapido

Applicazione

- Progettata per l'illuminazione generale o supplementare in ambienti professionali e semi-professionali
- Ideale per l'uso in apparecchi downlight a incasso o con montaggio su superficie, unità a parete

MASTER PL-T 2 Pin

Warnings and safety


- Utilizzare esclusivamente con alimentatori con controllo elettromagnetico
- Le caratteristiche tecniche ed elettriche della lampada sono influenzate dalle condizioni di funzionamento, come temperatura ambiente e posizione di funzionamento
- Regolazione del flusso non possibile
- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

Versions



LPPR PLT2PN 18W

Disegno tecnico



Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T 18W/840/2P 1CT/5X10BOX	41 mm	71,8 mm	96,0 mm	119,2 mm

