



Världens bredaste produktserie!

MASTER PL-T 2 stift

MASTER PL-T är ett effektivt kompaktlysrör som normalt används i nedåtriktad allmänbelysning för butiker, hotell och restaurang samt kontor där högre belysningsnivåer krävs. Philips patenterade bryggteknik garanterar optimala prestanda vid användningen och ger mer ljus och högre effektivitet än den bockade tekniken. 2-stiftsversionen har utformats för drift med elektromagnetiska driftdon och levereras med en plug-in/pull-out-lampbas.

Fördelar

- Optimala ljusprestanda vid korta eller långa driftcykler (tid mellan tändning/släckning)
- Avsevärt mer ljus (cirka 15 % mer) per ljuspunkt än med andra liknande former
- Flera ljusfärger kan väljas
- Bra färgåtergivning (CRI >80)

Funktioner

- 2-stiftsbas med armaturhus som omfattar den särskilda direkttändaren och kondensatorn
- Philips bryggteknik används
- Lysrör med trifosforteknik
- Låg ljusnedgång under lampans livslängd
- Snabb tändning

Användning

- Utformad för allmän- eller tilläggsbelysning på arbetsplatser
- Perfekt för infällt eller utanpåliggande montage av downlights och väggenheter

MASTER PL-T 2 stift

Varning och Säkerhet


- Använd endast med elektromagnetiskt driftdon
- Lampljusets tekniska och elektriska egenskaper påverkas av driftförhållanden, det vill säga omgivningstemperatur och driftposition
- Dimring är inte möjlig
- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Versions



LPPR PLT2PN 18W

Måttskiss



Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T 18W/840/2P 1CT/5X10BOX	41 mm	71,8 mm	96,0 mm	119,2 mm

