



Dünyanın en geniş ürün yelpazesi!

MASTER PL-T 2 Pinli

MASTER PL-T, genellikle mağaza, konaklama tesisi ve ofis gibi yüksek düzeyde aydınlatma gerektiren uygulamalarda yukarıdan aydınlatma için kullanılan, verimli ve kompakt bir floresan lambadır. Orijinal olarak Philips tarafından icat edilmiş olan köprü teknolojisi, katlama teknolojisine göre daha fazla ışık ve daha yüksek verim sağlayarak uygulamalarda en uygun performansı garantiler. 2 pimli modeli, elektromanyetik tertibatlarda kullanılacak şekilde tasarlanmıştır ve takmalı/çekmeli bir lamba tabanı ile birlikte verilir.

Faydaları

- Kısa veya uzun kullanım için her açıdan en uygun ışık performansı
- Diğer benzer şekillere göre ışık noktası başına belirgin şekilde daha fazla ışık (yaklaşık %15 daha fazla)
- Birden çok ışık rengi seçeneği
- İyi renksel geriverim (CRI >80)

Özellikler

- Özel anlık starter ve kapasitör barındıran bir muhafaza içeren 2 pimli taban
- Philips'in köprüleme teknolojisi uygulanmıştır
- Floresan üç fosfor teknolojisi
- Lambanın kullanım ömrü boyunca ışıktaki az miktarda azalma
- Hızlı yanma

Uygulama


- Profesyonel ve yarı profesyonel çevrelerde genel veya tamamlayıcı aydınlatma için tasarlanmıştır
- Gömme veya yüzeye monte edilmiş armatürler ve duvar üniteleri için ideal

MASTER PL-T 2 Pinli


Güvenlik ve uyarılar

- Yalnızca elektromanyetik kontrol tertibatlarıyla kullanın
- Lamba ışığının teknik ve elektrikle ilgili özellikleri, lambanın bulunduğu ortamın sıcaklığı ve çalışma konumu gibi çalışma koşullarından etkilenir
- Karartma mümkün değildir
- Lamba kırılmasının sağlığını üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını söylemek pek de mümkün değildir. Bir lamba kırıldığında, odayı 30 dakika süreyle havalandırın ve kırık parçaları tercihen eldiven kullanarak toplayın. Bunları ağzı kapalı bir plastik torbaya koyun ve geri dönüşüm için size en yakın atık toplama merkezine götürün. Elektrikli süpürge kullanmayın.

Boyutlu çizim



Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T 26W/830/2P 1CT/ 5X10BOX	41 mm	86,7 mm	111,0 mm	134,2 mm
MASTER PL-T 26W/840/2P 1CT/ 5X10BOX	41 mm	86,7 mm	111,0 mm	134,2 mm



Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T 18W/830/2P 1CT/ 5X10BOX	41 mm	71,8 mm	96,0 mm	119,2 mm
MASTER PL-T 18W/840/2P 1CT/ 5X10BOX	41 mm	71,8 mm	96,0 mm	119,2 mm

MASTER PL-T 2 Pinli

Onay ve Uygulama	
Cıva (Hg) İçeriği (Maks)	1,4 mg
Cıva (Hg) İçeriği (Nom)	1,4 mg
Kontroller ve Dimming	
Dim Edilebilir	Hayır
Genel Bilgiler	
%10 Arızaya Kadar Kullanım Ömrü (Nom)	6500 h
%50 Arızaya Kadar Kullanım Ömrü (Nom)	10000 h
LSF 2000 sa Nominal	99 %
LSF 4000 sa Nominal	98 %
LSF 6000 sa Nominal	92 %
LSF 8000 sa Nominal	78 %
Işık Teknik Ayrıntıları	
Renksel Geriverim İndeksi (Nom)	80
LLMF 2000 sa Nominal	92 %
LLMF 4000 sa Nominal	87 %
LLMF 6000 sa Nominal	84 %
LLMF 8000 sa Nominal	81 %
Sıcaklık	
Tasarım Sıcaklığı (Nom)	28 °C

Onay ve Uygulama

Order Code	Full Product Name	Enerji Tüketimi kWh/1000 sa
61061470	MASTER PL-T 18W/840/2P 1CT/5X10CC	18 kWh
61102470	MASTER PL-T 26W/830/2P 1CT/5X10CC	27 kWh
61113070	MASTER PL-T 26W/840/2P 1CT/5X10CC	27 kWh

Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler

Order Code	Full Product Name	Lamba Akımı (Nom)	Güç (Nom)
61061470	MASTER PL-T 18W/840/2P 1CT/5X10CC	0,225 A	18,0 W
61102470	MASTER PL-T 26W/830/2P 1CT/5X10CC	0,335 A	26,9 W

Order Code	Full Product Name	Lamba Akımı (Nom)	Güç (Nom)
61113070	MASTER PL-T 26W/840/2P 1CT/5X10CC	0,335 A	26,9 W

Genel Bilgiler

Order Code	Full Product Name	Kapak Tabanı
61061470	MASTER PL-T 18W/840/2P 1CT/5X10CC	GX24D-2
61102470	MASTER PL-T 26W/830/2P 1CT/5X10CC	GX24D-3

Order Code	Full Product Name	Kapak Tabanı
61113070	MASTER PL-T 26W/840/2P 1CT/5X10CC	GX24D-3

Işık Teknik Ayrıntıları (1/2)

Order Code	Full Product Name	Renk Türü Koordinatı X (Nom)	Renk Türü Koordinatı Y (Nom)	Renk Kodu	Renk Kodlaması
61061470	MASTER PL-T 18W/840/2P 1CT/5X10CC	0,38	0,38	840	Soğuk Beyaz
61102470	MASTER PL-T 26W/830/2P 1CT/5X10CC	0,44	0,403	830	Sıcak beyaz (WW)

Order Code	Full Product Name	Renk Türü Koordinatı X (Nom)	Renk Türü Koordinatı Y (Nom)	Renk Kodu	Renk Kodlaması
61113070	MASTER PL-T 26W/840/2P 1CT/5X10CC	0,38	0,38	840	Soğuk Beyaz

Işık Teknik Ayrıntıları (2/2)

MASTER PL-T 2 Pinli

Order Code	Full Product Name	Renk	Aydınlatma		Işık Akışı (Nominal)
		Sıcaklığı (Nom)	Verimi (nominal) (Min)	Işık Akışı (Nom)	
61061470	MASTER PL-T 18W/840/2P 1CT/5X10CC	4000 K	67 lm/W	1150 lm	1200 lm
61102470	MASTER PL-T 26W/830/2P 1CT/5X10CC	3000 K	66 lm/W	1800 lm	1725 lm

Order Code	Full Product Name	Renk	Aydınlatma		Işık Akışı (Nominal)
		Sıcaklığı (Nom)	Verimi (nominal) (Min)	Işık Akışı (Nom)	
61113070	MASTER PL-T 26W/840/2P 1CT/5X10CC	4000 K	66 lm/W	1800 lm	1725 lm

