



Самый широкий ассортимент продукции в мире!

MASTER PL-T 4 Pin

MASTER PL-T – энергоэффективная компактная люминесцентная неинтегрированная лампа, обычно применяется для общего освещения: на предприятиях розничной торговли и досуга, в офисных зданиях – там, где требуется повышенный уровень освещенности. Оригинальная технология мостового подключения разработана компанией Philips гарантирует оптимальную работу лампы, улучшает уровень освещения и обеспечивает высокую энергоэффективностью по сравнению с предыдущей моделью. Четырехконтактная модель предназначена для использования с ЭПРА и поставляется с подключаемым/извлекаемым цоколем.

Преимущества

- Оптимальная работа при коротких и длинных циклах включения
- Световой поток на 15% выше, чем у обычных источников света
- Несколько вариантов цветовой температуры
- Хороший коэффициент цветопередачи (CRI >80)
- Возможность диммирования до 10 % от номинального значения светового потока

Характеристики

- 4-штырьковый цоколь
- Использование трехкомпонентного люминофора
- Быстрое зажигание
- Сохранение светового потока на протяжении срока службы

MASTER PL-T 4 Pin

Применение

- Лампы предназначены для основного и дополнительного освещения в профессиональных и полупрофессиональных сферах применения
- Идеально подходят для использования во встраиваемых, потолочных и настенных светильниках
- Отлично подходят для помещений с короткими циклами включения, аварийного освещения и в системах с возможностью регулирования яркости (диммирования)

Предупреждение и условия безопасности


- Техничко-электрические характеристики лампы зависят от условий эксплуатации, таких как температура окружающей среды, рабочее положение лампы, применяемый ЭПРА
- При частом включении/выключении света и плохо прогретых электродах срок службы лампы уменьшается
- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

Versions



LPPR PLT4PN 32W

Чертеж размеров



Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T 32W/840/4P 1CT/5X10BOX	41,0 мм	98,7 мм	123,0 мм	138,7 мм

MASTER PL-T 4 Pin

