



# Världens bredaste produktserie!

## MASTER PL-T 4 stift

MASTER PL-T är ett effektivt kompakt lysrör som normalt används i allmän nedåtriktad belysning för butiker, hotell och restaurang samt kontor där högre belysningsnivåer krävs. Philips patenterade bryggteknik garanterar optimal prestanda vid användningen och ger mer ljus och högre effektivitet än den bockade tekniken. 4-stiftsversionen har utformats för drift med elektroniska driftdon och levereras med en plug-in/pull-out-lampbas.

### Fördelar

- Optimal ljusprestanda vid korta eller långa driftcykler (tid mellan tändning/släckning)
- Avsevärt mer ljus (cirka 15% mer) per ljuspunkt än med andra liknande former
- Välj mellan ett flertal olika ljusfärger
- Bra färgåtergivning (CRI >80)
- Dimbar ned till 10%

### Funktioner

- 4-stiftsbas
- Philips bryggteknik används
- Lysrör med trifosforteknik
- Låg ljusnedgång under ljuskällans livslängd
- Snabb tändning

### Användning

- Avsedd för allmän eller tilläggsbelysning i professionell miljö
- Idealisk för infällda eller ytmonterade downlights, väggarmaturer samt utomhusbelysning
- Perfekt för korta tändcykler, nödljus och dimrad belysning

## MASTER PL-T 4 stift

### Varning och Säkerhet

- Ljuskällans tekniska och elektriska egenskaper påverkas av driftförhållanden, det vill säga omgivningstemperatur och driftposition samt vilket HF-driftdon som används
- Kortare livslängd för ljuskällan när den ofta tänds och släcks och elektroderna inte föruppvärms tillräckligt
- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en ljuskälla går sönder. Om en ljuskälla går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

