



Nejnižší celkové provozní náklady a nejvyšší světelný tok!

MASTER PL-T Xtra 4 Pin

Zářivky MASTER PL-T Xtra jsou účinné kompaktní zářivky používané typicky pro celkové osvětlení v obchodech, pohostinství a v kancelářích, kde je kladen požadavek na vyšší úroveň osvětlení. Zářivky MASTER PL-T Xtra navíc díky své životnosti, která je více než dvojnásobná oproti standardnímu typu MASTER PL-T, nabízejí výrazně nižší provozní náklady a velmi nízké procento výskytu časných závad. Původní můstková technologie společnosti Philips zaručuje optimální výkon v každé aplikaci a nabízí více světla a vyšší účinnost než zářivky využívající technologii ohnuté trubice. Čtyřkolíková verze je konstruována pro elektronický předřadník.

Výhody

- Velmi dlouhá životnost
- Optimální světelný výstup i při dlouhodobém používání
- Delší životnost a snížený počet předčasných selhání vede k výraznému snížení provozních nákladů a usnadňují přechod od výměny jednotlivých světelných zdrojů ke skupinové (hromadné) výměně
- O 15% více světla než obdobné zdroje

Vlastnosti

- Čtyřkolíková patice
- Mimořádně dlouhá životnost a menší počet časných závad
- Nízký úbytek světelného toku v průběhu životnosti zářivky
- Rychlé rozsvícení

MASTER PL-T Xtra 4 Pin

Aplikace

- Určené k celkovému nebo doplňkovému osvětlení v profesionálních i poloprofesionálních aplikacích
- Vhodné pro použití v aplikacích, kde jsou vysoké provozní náklady (vysoké stropy, těžko dostupná místa): obchodní domy, supermarkety, sklady, veřejná prostranství

Varování a bezpečnost

- Technické a elektrické charakteristiky světelných zdrojů jsou ovlivněny provozními podmínkami, např. okolní teplotou, provozní polohou a použitím předřadníků HF
- Při častém přepínání a nedostatečně přehřátých elektrodách dochází ke zkrácení životnosti světelných zdrojů
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Versions




LPPR PLT4PLTG 32W



LPPR PLT4PLTG 42W


Rozměrové výkresy



Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T Xtra 32W/840/4P 1CT/5X10BOX	41,0 mm	98,7 mm	123,0 mm	138,7 mm

MASTER PL-T Xtra 4 Pin

Rozměrové výkresy



Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T Xtra 42W/840/4P 1CT/ 5X10BOX	41,0 mm	120,7 mm	145,0 mm	160,7 mm

Světelně technické	
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	0,38
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	0,38
Barevné konstrukce	Studená bílá (CW)
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	4000 K
Index podání barev (CRI)	80
Provozní a elektrické	
Proud zdroje (jmen.)	0,320 A
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ano
Certifikace a použití	
Obsah rtuti (Hg) (max.)	3 mg
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	3,0 mg

Obecné informace

Order Code	Full Product Name	Patice krytky
89743570	MASTER PL-T XTRA 32W/840/4P 1CT/5X10BOX	GX24q-3
89749770	MASTER PL-T XTRA 42W/840/4P 1CT/5X10BOX	GX24q-4

Světelně technické

Order Code	Full Product Name	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	Světelný tok
89743570	MASTER PL-T XTRA 32W/840/4P 1CT/5X10BOX	75 lm/W	2 300 lm



MASTER PL-T Xtra 4 Pin

Order Code	Full Product Name	Měrný výkon (jmen.)	
		(nom.)	Světelný tok
89749770	MASTER PL-T XTRA 42W/840/4P 1CT/5X10BOX	74 lm/W	3 000 lm

Provozní a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
89743570	MASTER PL-T XTRA 32W/840/4P 1CT/5X10BOX	32,0 W

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
89749770	MASTER PL-T XTRA 42W/840/4P 1CT/5X10BOX	42,0 W

Certifikace a použití

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie kWh/
		1000 h
89743570	MASTER PL-T XTRA 32W/840/4P 1CT/ 5X10BOX	32 kWh

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie kWh/
		1000 h
89749770	MASTER PL-T XTRA 42W/840/4P 1CT/ 5X10BOX	42 kWh

