



Maximální spolehlivost!

MASTER PL-T TOP 4 Pin

Zářivky MASTER PL-T TOP jsou účinné kompaktní zářivky používané zpravidla jako obecné osvětlení typu downlight pro obchody, pohostinství a kanceláře požadující vyšší úroveň osvětlení. Amalgámová technologie společnosti Philips zaručuje optimální výkon v širokém teplotním rozmezí použití a nabízí výrazně vyšší světelný tok a účinnost. Čtyřkolíková verze je navržena pro elektronický předřadník a je vybavena nástrčnou patičí.

Výhody

- Optimalizovaný světelný výkon v širokém teplotním rozmezí díky amalgámové technologii Philips
- Okamžitý znovuzápal
- střední rychlost rozsvícení po ochlazení za nízkých teplot
- Několik teplot chromatičnosti
- Dobré podání barev (CRI ≥ 80)
- Možnost stmívání až na 30 % jmenovitého světelného výkonu

Vlastnosti

- Čtyřkolíková patice
- Amalgámová technologie společnosti Philips
- Třípásmová technologie
- Nízký úbytek světelného toku v průběhu životnosti zářivky

Aplikace

- Navrženo pro obecné nebo doplňující osvětlení v profesionálních a poloprofesionálních prostředích
- Ideální pro použití v zapuštěných nebo přisazených svítidlech typu downlight a nástěnných jednotkách
- První volba pro dlouhé dlouhé cykly a nejvyšší světelný tok

MASTER PL-T TOP 4 Pin

Varování a bezpečnost


- Technické a elektrické charakteristiky světelných zdrojů jsou ovlivněny provozními podmínkami, např. okolní teplotou, provozní polohou a použitím předřadníků HF
- Při častém přepínání a nedostatečně přehřátých elektrodách dochází ke zkrácení životnosti světelných zdrojů
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Versions



LPPR PLTTOP4P 32W

Rozměrové výkresy



Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T TOP 32W/840/4P 1CT/5X10BOX	41 mm	98,7 mm	123,0 mm	138,7 mm

