



Den mest pålidelige teknologi!

MASTER PL-T TOP 4P

MASTER PL-T TOP er et effektivt, kompakt lysstofrør, der som regel bruges i almen downlightbelysning i butikker, på hoteller og på kontorer, hvor der kræves større lysniveauer. Philips-amalgamteknologien sikrer en perfekt belysning på steder med et bredt temperaturinterval, hvilket resulterer i et væsentlig bedre lysudbytte og en højere virkningsgrad. Den tobenede version er designet til brug på elektroniske forkoblinger og fås med plug-in/pull-out-sokkel.

Fordele

- Optimalt lysudbytte over et stort temperaturinterval takket være Philips-amalgamteknologi
- Hurtig gentænding; middel lysniveau under opvarmning efter afkøling ved lav temperatur
- Forskellige lysfarver
- God farvegengivelse (CRI $\geq$ 80)
- Mulighed for dæmpning ned til 30 %

Funktioner

- Firbenet sokkel
- Philips amalgamteknologi
- Lysstofrørteknologi (trifosfor)
- Lav lysforringelse under levetiden

Anvendelsesområder

- Beregnet til almen og supplerende belysning i professionelle miljøer
- Perfekt til indbyggede eller overflademonterede downlights og vægarmaturer
- Førstevalg for lange tænd-/slukcyklusser og maksimalt lysudbytte

MASTER PL-T TOP 4P

Advarsler og sikkerhed


- En lyskildes tekniske og elektriske karakteristika påvirkes af driftsbetingelserne, dvs. den omgivende temperatur, driftspositionen og en anvendt højfrekvent kontrolforkobling
- Lyskildens levetid reduceres ved hyppig tænding og slukning samt utilstrækkeligt forvarmede elektroder
- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Versions



LPPR PLTTOP4P 42W

Målskitse



Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T TOP 42W/840/4P 1CT/ 5X10BOX	41 mm	120,7 mm	145,0 mm	160,7 mm

