



Luotettavin tekniikka!

MASTER PL-T TOP 4-nastainen

MASTER PL-T TOP on tehokas ja pienikokoinen pistokantaloistelamppu, joka sopii yleiseen alasvalaistukseen myymälöissä, palvelutiloissa ja toimistoissa, joissa tarvitaan korkeita valaistustasoja. Philipsin amalgaamitekniikka takaa optimaalisen suorituskyvyn laajalla lämpötila-alueella, korkean valontuoton ja tehokkuuden. 4-nastainen versio on suunniteltu käytettäväksi elektronisissa liitäntälaitteissa, ja sen mukana toimitetaan kytkettävä/irrotettava lampun kanta.

Hyödyt

- Optimoitu valaistusteho laajalla lämpötila-alueella Philipsin amalgaamitekniikan ansiosta
- Pikajälleensyntyys, kohtalainen valon syttyminen jäähtymisen jälkeen matalissa lämpötiloissa
- Useita valon värejä
- Hyvä värintoisto ($R_a > 80$)
- Himmennys on mahdollinen 30 %:iin

Ominaisuudet

- 4-nastainen kanta
- Hyödyntää Philipsin amalgaamitekniikkaa
- Loisteputki, tri-fosforitekniikka
- Alhainen valovirran alenema koko käyttöajan ajan

Käyttökohteet




- Yleis- ja kohdevalaistus ammattitason valaistusratkaisuissa
- Ideaalinen ratkaisu ripustettuihin ja pinta-asennettuihin alasvaloihin, seinävalaisimiin
- Ensisijainen vaihtoehto pitkille polttojaksoille ja suurille yksikkökoille

MASTER PL-T TOP 4-nastainen

Versions



Mittapiirros




Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T TOP 57W/840/4P 1CT/5X10BOX	41 mm	157,7 mm	182,0 mm	197,7 mm
MASTER PL-T TOP 57W/830/4P 1CT/5X10BOX	41 mm	157,7 mm	182,0 mm	197,7 mm

Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T TOP 42W/840/4P 1CT/5X10BOX	41 mm	120,7 mm	145,0 mm	160,7 mm
MASTER PL-T TOP 42W/830/4P 1CT/5X10BOX	41 mm	120,7 mm	145,0 mm	160,7 mm

Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T TOP 26W/840/4P 1CT/5X10BOX	41 mm	86,7 mm	111,0 mm	126,7 mm
MASTER PL-T TOP 26W/830/4P 1CT/5X10BOX	41 mm	86,7 mm	111,0 mm	126,7 mm

MASTER PL-T TOP 4-nastainen

Mittapiirros



Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T TOP 18W/840/4P 1CT/5X10BOX	41 mm	71,7 mm	96,0 mm	111,7 mm
MASTER PL-T TOP 18W/830/4P 1CT/5X10BOX	41 mm	71,7 mm	96,0 mm	111,7 mm

Hyväksyntä ja käyttökohteet

Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	1,4 mg

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Kyllä
---------------	-------

Yleistä tietoa

Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 %, esilämmitys (nim.)	13000 h
LSF esilämmitys 2 000 h, nimellinen	99 %
LSF esilämmitys 4 000 h, nimellinen	98 %
LSF esilämmitys 6 000 h, nimellinen	97 %
LSF esilämmitys 8 000 h, nimellinen	90 %

Valon tekniset tiedot

LLMF 12 000 h, nimellinen	81 %
LLMF 2 000 h, nimellinen	92 %
LLMF 4 000 h, nimellinen	88 %
LLMF 6 000 h, nimellinen	85 %
LLMF 8 000 h, nimellinen	84 %

Lämpötila

Suunnittelulämpötila (nim.)	28 °C
-----------------------------	-------

Hyväksyntä ja käyttökohteet

Order Code	Full Product Name	Energiankulutus kWh/1000 h
88908970	MASTER PL-T TOP 18W/830/4P 1CT/5X10CC	21 kWh
88941670	MASTER PL-T TOP 18W/840/4P 1CT/5X10BOX	21 kWh
88944770	MASTER PL-T TOP 26W/830/4P 1CT/5X10CC	30 kWh
88947870	MASTER PL-T TOP 26W/840/4P 1CT/5X10BOX	30 kWh
61004170	MASTER PL-T TOP 42W/830/4P 1CT/5X10CC	42 kWh
61008970	MASTER PL-T TOP 42W/840/4P 1CT/5X10CC	42 kWh
61022570	MASTER PL-T TOP 57W/830/4P 1CT/5X10CC	56 kWh
61034870	MASTER PL-T TOP 57W/840/4P 1CT/5X10CC	56 kWh

Käyttö ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Lampun virta (nim.)	Teho (nimellinen) (nim.)
88908970	MASTER PL-T TOP 18W/830/4P 1CT/5X10CC	0,220 A	18.0 W
88941670	MASTER PL-T TOP 18W/840/4P 1CT/5X10BOX	0,220 A	18.0 W
88944770	MASTER PL-T TOP 26W/830/4P 1CT/5X10CC	0,335 A	26.0 W
88947870	MASTER PL-T TOP 26W/840/4P 1CT/5X10BOX	0,335 A	26.0 W

Order Code	Full Product Name	Lampun virta (nim.)	Teho (nimellinen) (nim.)
61004170	MASTER PL-T TOP 42W/830/4P 1CT/5X10CC	0,320 A	38.0 W
61008970	MASTER PL-T TOP 42W/840/4P 1CT/5X10CC	0,320 A	42 W
61022570	MASTER PL-T TOP 57W/830/4P 1CT/5X10CC	0,320 A	51.0 W
61034870	MASTER PL-T TOP 57W/840/4P 1CT/5X10CC	0,320 A	57 W

Yleistä tietoa

MASTER PL-T TOP 4-nastainen

Order Code	Full Product Name	Kanta
88908970	MASTER PL-T TOP 18W/830/4P 1CT/5X10CC	GX24Q-2
88941670	MASTER PL-T TOP 18W/840/4P 1CT/5X10BOX	GX24Q-2
88944770	MASTER PL-T TOP 26W/830/4P 1CT/5X10CC	GX24Q-3
88947870	MASTER PL-T TOP 26W/840/4P 1CT/5X10BOX	GX24Q-3

Order Code	Full Product Name	Kanta
61004170	MASTER PL-T TOP 42W/830/4P 1CT/5X10CC	GX24Q-4
61008970	MASTER PL-T TOP 42W/840/4P 1CT/5X10CC	GX24Q-4
61022570	MASTER PL-T TOP 57W/830/4P 1CT/5X10CC	GX24Q-5
61034870	MASTER PL-T TOP 57W/840/4P 1CT/5X10CC	GX24Q-5

Valon tekniset tiedot (1/2)

Order Code	Full Product Name	Vastaava			
		Värikoodi	Värimerkki	väriämpötila (nim.)	Värintoistoindeksi (nim.)
88908970	MASTER PL-T TOP 18W/830/4P 1CT/5X10CC	830	Lämmin valkea (WW)	3000 K	>80
88941670	MASTER PL-T TOP 18W/840/4P 1CT/5X10BOX	840	Viileä valkea (CW)	4000 K	82
88944770	MASTER PL-T TOP 26W/830/4P 1CT/5X10CC	830	Lämmin valkea (WW)	3000 K	>80
88947870	MASTER PL-T TOP 26W/840/4P 1CT/5X10BOX	840	Viileä valkea (CW)	4000 K	82

Order Code	Full Product Name	Vastaava			
		Värikoodi	Värimerkki	väriämpötila (nim.)	Värintoistoindeksi (nim.)
61004170	MASTER PL-T TOP 42W/830/4P 1CT/5X10CC	830	Lämmin valkea (WW)	3000 K	>80
61008970	MASTER PL-T TOP 42W/840/4P 1CT/5X10CC	840	Viileä valkea (CW)	4000 K	82
61022570	MASTER PL-T TOP 57W/830/4P 1CT/5X10CC	830	Lämmin valkea (WW)	3000 K	>80
61034870	MASTER PL-T TOP 57W/840/4P 1CT/5X10CC	840	Viileä valkea (CW)	4000 K	82

Valon tekniset tiedot (2/2)

Order Code	Full Product Name	Valotehokkuus (nimellinen) (min.)	Valovirta (nim.)	Valovirta
				(nimellinen)
88908970	MASTER PL-T TOP 18W/830/4P 1CT/5X10CC	67 lm/W	1200 lm	1200 lm
88941670	MASTER PL-T TOP 18W/840/4P 1CT/5X10BOX	67 lm/W	1200 lm	1200 lm
88944770	MASTER PL-T TOP 26W/830/4P 1CT/5X10CC	66 lm/W	1800 lm	1725 lm
88947870	MASTER PL-T TOP 26W/840/4P 1CT/5X10BOX	66 lm/W	1800 lm	1725 lm

Order Code	Full Product Name	Valotehokkuus (nimellinen) (min.)	Valovirta (nim.)	Valovirta
				(nimellinen)
61004170	MASTER PL-T TOP 42W/830/4P 1CT/5X10CC	80 lm/W	3200 lm	3050 lm
61008970	MASTER PL-T TOP 42W/840/4P 1CT/5X10CC	80 lm/W	3200 lm	3050 lm
61022570	MASTER PL-T TOP 57W/830/4P 1CT/5X10CC	76 lm/W	4300 lm	3900 lm
61034870	MASTER PL-T TOP 57W/840/4P 1CT/5X10CC	76 lm/W	4300 lm	3900 lm

MASTER PL-T TOP 4-nastainen

