



Den mest pålitelige teknologien!

MASTER PL-T TOP 4 Pin

MASTER PL-T TOP er et effektivt kompakt lysrør som er spesielt egnet til bruk i generelle downlights i butikker, hoteller, restauranter, catering og kontorer, der det kreves høyere lysnivåer. Philips' amalgamteknologi gir optimal ytelse ved bruk i et stort temperaturområde, og gir betraktelig høyere lyseffekt og effektivitetsnivåer. 4-pinsversjonen er utformet for å fungere med elektroniske forkoblinger og leveres med en sokkel som enkelt kan settes inn og tas ut.

Fordeler

- Optimal lysytelse over et stort temperaturområde takket være Philips' amalgamteknologi
- Varmstart, middels lang oppstartsperiode etter nedkjøling ved lave temperaturer
- Stort utvalg lysfarger
- God fargegjengivelse (CRI $\geq$ 80)
- Kan dimmes ned til 30 %

Funksjoner

- 4-pins feste
- Inneholder amalgamteknologi fra Philips
- Trifosfat-lysrørteknologi
- Lite lysforringelse gjennom levetiden

Søknad

- Designet for allmen eller supplerende belysning i profesjonelle og semi-profesjonelle miljøer
- Ideell for i innfelt eller utenpå-liggende downlight, vegg lamper
- Nr 1 valg for lange tennsykluser og høyeste lysmengde

MASTER PL-T TOP 4 Pin

Warnings and safety


- Lampens tekniske og elektriske egenskaper påvirkes av bruksforholdene, dvs. lampens omgivelsestemperatur og driftsposisjon samt utstyr som benyttes til HF-kontroll.
- Lampens levetid blir kortere når den slås ofte av og på og elektrodene ikke er godt forvarmet
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Versions



LPPR PLTTOP4P 42W

Målskisse



Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T TOP 42W/840/4P 1CT/ 5X10BOX	41 mm	120,7 mm	145,0 mm	160,7 mm

