



Najspolahlivejšia technológia

MASTER PL-T TOP 4 kolíkové

MASTER PL-T TOP je účinná kompaktná žiarivka, ktorá sa zvyčajne používa vo všeobecných stropných svietidlách v obchodoch, zariadeniach HoReKa a v kanceláriách vyžadujúcich vyššiu úroveň osvetlenia. Amalgámová technológia od spoločnosti Philips zaručuje optimálnu výkonnosť pri použití v širokom rozsahu teplôt a umožňuje dosiahnuť výrazne vyšší výkon a vyššiu účinnosť. Štvorkolíková verzia je určená na použitie spolu s elektronickým predradníkom a dodáva sa s päticou s jednoduchým zapájaním.

Výhody

- Optimalizovaný svetelný výkon v rámci širokého rozsahu teplôt vďaka amalgámovej technológii od spoločnosti Philips
- Opätovné teplé zapálenie, mierny nábeh svetla po ochladení pri nízkych teplotách
- Výber viacerých farieb svetla
- Dobré podanie farieb (CRI >80)
- Stmievanie možné až do 30 %

Vlastnosti

- 4-kolíková päťica
- Použitá amalgámová technológia spoločnosti Philips
- Technológia trifosforových žiariviek
- Nízky pokles svetelného výkonu v priebehu životnosti svetelného zdroja

Aplikácie

- Navrhnuté na všeobecné alebo doplnkové osvetlenie v profesionálnych a poloprofesionálnych oblastiach
- Ideálne na použitie v stropných svietidlách (vstavané alebo s povrchovou montážou) a nástenných jednotkách
- Prvá voľba na zaistenie dlhých spínacích cyklov a najvyššieho svetelného toku

MASTER PL-T TOP 4 kolíkové

Varovanie a ochrana


- Technické a elektrické vlastnosti svetelných zdrojov sú ovplyvnené prevádzkovými podmienkami, napríklad teplotou okolia svetelného zdroja a prevádzkovou polohou, ako aj použitým vysokofrekvenčným predradníkom.
- Kratšia životnosť svetelného zdroja pri častom zapínaní a vypínaní a v prípade nedostatočne predhriatych elektród.
- Je veľmi nepravdepodobné, že by rozbitie svetelného zdroja mohlo mať nejaký vplyv na vaše zdravie. Ak sa svetelný zdroj rozbije, miestnosť 30 minút vetrajte a časti svetelného zdroja odstráňte, pokiaľ možno použitím rukavíc. Vložte ich do utesneného plastového vrečka a odneste na recykláciu do miestneho zariadenia na nakladanie s odpadmi. Nepoužívajte vysávač.

Versions



LPPR PLTTOP4P 32W

Rozmerový obrázok



Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T TOP 32W/840/4P 1CT/5X10BOX	41 mm	98,7 mm	123,0 mm	138,7 mm

