



# Den mest tillförlitliga tekniken!

## MASTER PL-T TOP 4 stift

MASTER PL-T TOP är ett effektivt kompaktlysrör som normalt används i nedåtriktad allmänbelysning för butiker, hotell och restaurang samt kontor där högre belysningsnivåer krävs. Philips amalgamteknik garanterar optimala prestanda i miljöer med varierande temperatur, vilket ger betydligt högre ljusflöde och effektivitet. 4-stiftsversionen har utformats för drift med elektroniska driftdon och levereras med en plug-in/pull-out-lampbas.

### Fördelar

- Optimerad ljusprestanda i miljöer med varierande temperatur tack vare Philips amalgamteknologi
- Varmstart – medellång tändning efter nedkylning vid låga temperaturer
- Flera ljusfärger kan väljas
- Bra färgåtergivning (CRI >80)
- Dimring möjlig ned till 30 %

### Funktioner

- 4-stiftsbas
- Använder Philips amalgamteknologi
- Lysrör med trifosforteknik
- Låg ljusnedgång under lampans livslängd

### Användning




- Utformad för allmän- eller tilläggsbelysning på arbetsplatser
- Perfekt att använda vid infällt eller utanpåliggande montage av downlights och väggenheter
- Förstavalet för långa driftcykler och högsta ljusflöde

# MASTER PL-T TOP 4 stift

## Versions



## Måttskiss




Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T TOP 57W/840/4P 1CT/5X10BOX	41 mm	157,7 mm	182,0 mm	197,7 mm
MASTER PL-T TOP 57W/830/4P 1CT/5X10BOX	41 mm	157,7 mm	182,0 mm	197,7 mm

Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T TOP 42W/840/4P 1CT/5X10BOX	41 mm	120,7 mm	145,0 mm	160,7 mm
MASTER PL-T TOP 42W/830/4P 1CT/5X10BOX	41 mm	120,7 mm	145,0 mm	160,7 mm

Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T TOP 26W/840/4P 1CT/5X10BOX	41 mm	86,7 mm	111,0 mm	126,7 mm
MASTER PL-T TOP 26W/830/4P 1CT/5X10BOX	41 mm	86,7 mm	111,0 mm	126,7 mm

# MASTER PL-T TOP 4 stift

## Måttskiss



Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T TOP 18W/840/4P 1CT/5X10BOX	41 mm	71,7 mm	96,0 mm	111,7 mm
MASTER PL-T TOP 18W/830/4P 1CT/5X10BOX	41 mm	71,7 mm	96,0 mm	111,7 mm

### Användning och godkännande

Energieffektivitetsetikett (EEL)	A
Kviksilvernehåll (Hg) (nom)	1,4 mg

### Styrenheter och dimring

Dimbar	Ja
--------	----

### Allmän information

Livslängd vid 50 % lampbortfall, förvärmning (nom)	13000 h
LSF-klassad 2 000 tim, förvärmning	99 %
LSF-klassad 4 000 tim, förvärmning	98 %
LSF-klassad 6 000 tim, förvärmning	97 %
LSF-klassad 8 000 tim, förvärmning	90 %

### Ljusteknik

LLMF-klassad 12 000 tim	81 %
LLMF-klassad 2 000 tim	92 %
LLMF-klassad 4 000 tim	88 %
LLMF-klassad 6 000 tim	85 %
LLMF-klassad 8 000 tim	84 %

### Temperatur

Temperatur (nom)	28 °C
------------------	-------

### Användning och godkännande

Order Code	Full Product Name	Energiförbrukning kWh/1 000 tim
88908970	MASTER PL-T TOP 18W/830/4P 1CT/5X10CC	21 kWh
88941670	MASTER PL-T TOP 18W/840/4P 1CT/5X10BOX	21 kWh
88944770	MASTER PL-T TOP 26W/830/4P 1CT/5X10CC	30 kWh
88947870	MASTER PL-T TOP 26W/840/4P 1CT/5X10BOX	30 kWh
61004170	MASTER PL-T TOP 42W/830/4P 1CT/5X10CC	42 kWh
61008970	MASTER PL-T TOP 42W/840/4P 1CT/5X10CC	42 kWh
61022570	MASTER PL-T TOP 57W/830/4P 1CT/5X10CC	56 kWh
61034870	MASTER PL-T TOP 57W/840/4P 1CT/5X10CC	56 kWh

## Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Lampström (nom)	Effekt (märkvärde) (min)
88908970	MASTER PL-T TOP 18W/830/4P 1CT/5X10CC	0,220 A	18.0 W
88941670	MASTER PL-T TOP 18W/840/4P 1CT/5X10BOX	0,220 A	18.0 W
88944770	MASTER PL-T TOP 26W/830/4P 1CT/5X10CC	0,335 A	26.0 W
88947870	MASTER PL-T TOP 26W/840/4P 1CT/5X10BOX	0,335 A	26.0 W

Order Code	Full Product Name	Lampström (nom)	Effekt (märkvärde) (min)
61004170	MASTER PL-T TOP 42W/830/4P 1CT/5X10CC	0,320 A	38.0 W
61008970	MASTER PL-T TOP 42W/840/4P 1CT/5X10CC	0,320 A	42 W
61022570	MASTER PL-T TOP 57W/830/4P 1CT/5X10CC	0,320 A	51.0 W
61034870	MASTER PL-T TOP 57W/840/4P 1CT/5X10CC	0,320 A	57 W

## Allmän information

## MASTER PL-T TOP 4 stift

Order Code	Full Product Name	Socket
88908970	MASTER PL-T TOP 18W/830/4P 1CT/5X10CC	GX24Q-2
88941670	MASTER PL-T TOP 18W/840/4P 1CT/5X10BOX	GX24Q-2
88944770	MASTER PL-T TOP 26W/830/4P 1CT/5X10CC	GX24Q-3
88947870	MASTER PL-T TOP 26W/840/4P 1CT/5X10BOX	GX24Q-3

Order Code	Full Product Name	Socket
61004170	MASTER PL-T TOP 42W/830/4P 1CT/5X10CC	GX24Q-4
61008970	MASTER PL-T TOP 42W/840/4P 1CT/5X10CC	GX24Q-4
61022570	MASTER PL-T TOP 57W/830/4P 1CT/5X10CC	GX24Q-5
61034870	MASTER PL-T TOP 57W/840/4P 1CT/5X10CC	GX24Q-5

### Ljusteknik (1/2)

Order Code	Full Product Name	Korrelerad			
		Färgkod	Färgbeteckning (nom)	färgtemperatur (nom)	Färgåtergivningsindex (nom)
88908970	MASTER PL-T TOP 18W/830/4P 1CT/5X10CC	830	Varmvit (WW)	3000 K	>80
88941670	MASTER PL-T TOP 18W/840/4P 1CT/5X10BOX	840	Kallvit (CW)	4000 K	82
88944770	MASTER PL-T TOP 26W/830/4P 1CT/5X10CC	830	Varmvit (WW)	3000 K	>80
88947870	MASTER PL-T TOP 26W/840/4P 1CT/5X10BOX	840	Kallvit (CW)	4000 K	82
61004170	MASTER PL-T TOP 42W/830/4P 1CT/5X10CC	830	Varmvit (WW)	3000 K	>80

Order Code	Full Product Name	Korrelerad			
		Färgkod	Färgbeteckning (nom)	färgtemperatur (nom)	Färgåtergivningsindex (nom)
61008970	MASTER PL-T TOP 42W/840/4P 1CT/5X10CC	840	Kallvit (CW)	4000 K	82
61022570	MASTER PL-T TOP 57W/830/4P 1CT/5X10CC	830	Varmvit (WW)	3000 K	>80
61034870	MASTER PL-T TOP 57W/840/4P 1CT/5X10CC	840	Kallvit (CW)	4000 K	82

### Ljusteknik (2/2)

Order Code	Full Product Name	Ljusutbyte	Ljusflöde	Ljusflöde
		(märkvärde) (min)	(nom)	(märkvärde) (nom)
88908970	MASTER PL-T TOP 18W/830/4P 1CT/5X10CC	67 lm/W	1200 lm	1200 lm

Order Code	Full Product Name	Ljusutbyte	Ljusflöde	Ljusflöde
		(märkvärde) (min)	(nom)	(märkvärde) (nom)
88941670	MASTER PL-T TOP 18W/840/4P 1CT/5X10BOX	67 lm/W	1200 lm	1200 lm

## MASTER PL-T TOP 4 stift

Order Code	Full Product Name	Ljusutbyte		Ljusflöde
		(märkvärde)	Ljusflöde	(märkvärde)
		(min)	(nom)	(nom)
88944770	MASTER PL-T TOP 26W/830/4P 1CT/ 5X10CC	66 lm/W	1800 lm	1725 lm
88947870	MASTER PL-T TOP 26W/840/4P 1CT/ 5X10BOX	66 lm/W	1800 lm	1725 lm
61004170	MASTER PL-T TOP 42W/830/4P 1CT/ 5X10CC	80 lm/W	3200 lm	3050 lm

Order Code	Full Product Name	Ljusutbyte		Ljusflöde
		(märkvärde)	Ljusflöde	(märkvärde)
		(min)	(nom)	(nom)
61008970	MASTER PL-T TOP 42W/840/4P 1CT/ 5X10CC	80 lm/W	3200 lm	3050 lm
61022570	MASTER PL-T TOP 57W/830/4P 1CT/ 5X10CC	76 lm/W	4300 lm	3900 lm
61034870	MASTER PL-T TOP 57W/840/4P 1CT/ 5X10CC	76 lm/W	4300 lm	3900 lm

