



# Lampe à faible consommation résistant à une commutation fréquente

## MASTER PL-Electronic Stairway 20 000 h

Les lampes basse consommation à démarrage rapide et cycles de commutation illimités peuvent être utilisées lorsque vous devez allumer/éteindre la lumière très souvent.

### Avantages

- Économies d'énergie et d'argent.
- La commutation n'influe en rien sur la durée de vie
- Délai de démarrage très court

### Fonctions

- Longue durée de vie
- Nombre élevé de cycles de commutation
- Délai de démarrage court
- Faible taux de mercure

### Application


- Conçue pour remplacer les lampes à incandescence dans les applications avec commutation fréquente
- Pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur (pour cette dernière, des dispositifs protégeant contre la pluie sont prévus)
- Ne convient pas au réglage de l'intensité

# MASTER PL-Electronic Stairway 20 000 h

## Versions



## Schéma dimensionnel



Product	D (max)	C (max)	F (max)
MASTER Stairway 15W/827 E27 1CH/6	39,6 mm	126,2 mm	48,0 mm

