



Combina un flujo luminoso, diseño y rendimiento superiores

Twist High Lumen

Lámpara de bajo consumo con forma de espiral, de rendimiento superior (larga duración, interrupciones frecuentes) y luz brillante, cálida y con gran flujo luminoso. Perfecta para uso en lugares donde se requiere un gran flujo luminoso y donde se ve la lámpara de forma directa.

Beneficios

- Instalación sencilla; no se requiere balasto.
- Ahorrá dinero con una vida útil prolongada
- Solución de bajo consumo perfecta para reemplazar las lámparas de mercurio

Características

- Alternativa de bajo consumo y larga duración para las lámparas incandescentes
- Apta para aplicaciones de interrupción frecuente
- Encendido sin defectos a -10 °C y más
- Rango de temperatura ambiente para asegurar una producción de luz prácticamente constante: 0 - 50 °C

Aplicaciones


- Diseñada principalmente para aplicaciones profesionales (hoteles, restaurantes, negocios), ideal para aplicaciones de interior a gran altura; no apta para iluminación de espacios en el hogar
- Se requieren luminarias cerradas para aplicaciones en exterior
- No apta para uso con reguladores de intensidad o dispositivos electrónicos

Twist High Lumen

Versions



Plano de dimensiones



Product	D (max)	C (max)	F (max)
High Lumen Twister 105W CDL E40 HV 1CT/6	102 mm	301 mm	88.5 mm

