



# Tout simplement irrésistible. Une qualité lumineuse supérieure du début jusqu'à la fin

## MasterColor CDM-T T6 Elite

La famille Elite se trouve en tête de la gamme CDM MasterColor® et donne une combinaison unique de qualité lumineuse imbattable et de rendement durable. Tout en maintenant les coûts de fonctionnement à un faible niveau. Les lampes à halogénure métallisé MasterColor diffusent une lumière blanche uniforme et ont un rendu de couleur plus élevé que les sources à halogénure métallisé standard pour les éclairages architecturaux.

### Avantages

- Une solution de remplacement à faible consommation aux lampes incandescentes ou halogènes.
- Un meilleur maintien du flux lumineux par rapport aux lampes standard à halogénure métallisé.
- Couleur uniforme d'une lampe à l'autre pendant toute leur durée de vie.

### Fonctions

- Couleur uniforme d'une lampe à l'autre pendant toute leur durée de vie.
- Lampes à haute efficacité
- Couleur uniforme d'une lampe à l'autre pendant toute leur durée de vie.
- Les lampes comprennent la technologie FadeBlock, un système intégré de blocage des UV destiné à réduire la décoloration des tissus et des peintures.
- Disponibles en versions de 39 W, 70 W, 100 W et 150 W de forme T6.

# MasterColor CDM-T T6 Elite

## Application

- Idéales pour les éclairages de présentation commerciale, les éclairages généraux et indirects, les éclairages muraux et les systèmes à fibres optiques.


## Mises en garde et sécurité

- « AVERTISSEMENT : Ces lampes peuvent causer des brûlures graves et une inflammation oculaire par rayonnement ultraviolet de courtes longueurs d'onde en cas de perforation ou bris de l'enveloppe de la lampe. Ne pas l'employer là où des personnes seront présentes plus de quelques minutes à moins d'utiliser un écran protecteur ou d'autres mesures de sécurité adéquats. Certaines lampes qui s'éteignent automatiquement si l'enveloppe est brisée ou perforée sont disponibles sur le marché. » Cette lampe est conforme à la norme 21 CFR, sous-chapitre J. (É-U : 21CFR 1040.30, Canada : SOR/DORS/80-381)

## Versions



## Schéma dimensionnel



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERColor CDM-T Elite 70W/930 G12 1CT	20 mm	7,15 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm

## MasterColor CDM-T T6 Elite

