



MasterColor CDM ED17 Standard

MasterColor CDM ED17 Standard

Energy savings without changing a ballast! A high-efficiency enclosed E-rated CDM lighting solution that provides energy savings without compromising light quality.

Avantages

- Produit conforme TCLP respectueux de l'environnement* Technologie ALTO®.
- Lampes à haute efficacité (jusqu'à 95 LPW)
- Une solution de remplacement à faible consommation aux lampes incandescentes ou halogènes.
- * Le test TCLP est le test Toxicity Characteristic Leaching Procedure de l'agence américaine EPA.

Fonctions

- Excellent rendu des couleurs
- Stabilité des couleurs supérieure pendant toute la durée de vie de la lampe.
- Avantages en terme de coûts totaux au moment de l'achat.
- Solution d'éclairage durable grâce à la technologie ALTO.
- Disponibles en 50, 70, 100 et 150 watts dans des températures selon la couleur de 3000 et 4000K.

Application

- Idéales pour les éclairages généraux, les éclairages vers le bas et les éclairages par projecteurs.

Mises en garde et sécurité

- « AVERTISSEMENT : Ces lampes peuvent causer des brûlures graves et une inflammation oculaire par rayonnement ultraviolet de courtes longueurs d'onde en cas de perforation ou bris de l'enveloppe de la lampe. Ne pas l'employer là où des personnes seront présentes plus de quelques minutes à moins d'utiliser un écran protecteur ou d'autres mesures de sécurité adéquats. Certaines lampes qui s'éteignent automatiquement si l'enveloppe est brisée ou perforée sont disponibles sur le marché. » Cette lampe est conforme à la norme 21 CFR, sous-chapitre J. (É-U : 21CFR 1040.30, Canada : SOR/DORS/80-381)