




Luminaria de acento y de foseados lineal interior de calidad superior con luz de color sólido

eColor Cove MX Powercore

eColor Cove MX Powercore proporciona la máxima potencia lumínica en la línea de las luces lineales en colores sólidos para hornacinas de Color Kinetics. Con ángulos de haz de luz ancho y medio y toda una gama de colores fijos, las luminarias pueden usarse para la iluminación de acento, además de para aplicaciones de hornacinas murales y de techo. Ofrece a los compradores concienciados con el medio ambiente una solución de iluminación ecológica y con una alta eficiencia energética sin sacrificar la calidad ni la cantidad de la luz.

Beneficios

- Fácil de instalar
- Compacta y de colocación flexible

Características

- Integra la tecnología patentada Powercore: Powercore controla de forma rápida, eficiente y precisa la salida de potencia a luminarias directamente desde la alimentación, eliminando la necesidad de fuentes de alimentación externas y permitiendo grandes longitudes del producto. La sencillez de instalación simplifica la instalación de forma espectacular y reduce el coste total del sistema.
- Compatibilidad con múltiples voltajes: acepta entradas de alimentación de 100 – 277 V CA para la instalación y el funcionamiento sistemáticos en una gran variedad de lugares.
- Capacidad de regulación: la tecnología patentada DIMand ofrece capacidad de regulación suave con reguladores seleccionados de tipo ELV y fase inversa disponibles comercialmente.

Aplicaciones

- Comercios
- Alumbrado de espacios expositivos
- Hostelería
- Alumbrado arquitectónico

Versions

