




Corniche linéaire d'intérieur haut de gamme et lumineaire d'accentuation diffusant une lumière de couleur vive

eColor Cove MX Powercore

eColor Cove MX Powercore fournit le flux lumineux le plus élevé de la gamme d'éclairage en corniche linéaire de couleur unie de Color Kinetics. Avec un angle du faisceau semi-intensif ou extensif et une gamme de couleurs fixes, les luminaires peuvent être utilisés pour l'éclairage d'accentuation, ainsi que pour les applications d'éclairage des corniches dans les murs et les plafonds. Les acheteurs soucieux du respect de l'environnement peuvent ainsi compter sur une solution d'éclairage respectueuse de l'environnement et à faible consommation, sans transiger sur la qualité ou la quantité de la lumière.

Avantages

- Facile à installer
- Dimensions compactes et flexibilité de positionnement

Fonctions

- Intègre la technologie brevetée Powercore – Powercore assure un contrôle de puissance rapide, efficace et précis directement à partir de la tension réseau, évitant de recourir à des alimentations électriques externes et permettant d'utiliser de grandes longueurs de câble. L'installation adaptée à l'entrepreneur permet de simplifier considérablement l'installation et de réduire le coût total du système.
- Prise en charge de plusieurs tensions – accepte une tension réseau d'entrée de 100 – 277 V CA pour une installation et une opération homogènes dans des endroits divers.
- Fonctionnalité de gradation – la technologie brevetée DIMand offre des capacités de gradation progressive avec une sélection de variateurs ELV avec commandes à inversion de phase disponibles dans le commerce.

Application

- Commerces
- Éclairage des expositions
- Hôtellerie
- Éclairage architectural

Versions

