



Đèn Halogen Kim Loại Áp Suất Cao

Đèn Halogen Kim Loại Hai Đầu

Với tính năng hoàn màu xuất sắc, loại Đèn Halogen Kim Loại Áp Suất Cao này là nguồn sáng lý tưởng cho chiếu sáng tạo điểm nhấn trong các ứng dụng trong nhà. Vỏ bóng đèn halogen kim loại hai đầu được làm bằng thạch anh chịu nhiệt. Kết cấu hai đầu cùng với vỏ bọc ngoài dạng ống bằng thạch anh với kích thước nhỏ giúp bạn có thể sử dụng loại đèn này trong các bộ đèn nhỏ với ánh sáng đặc biệt.

Lợi ích

• --

Tính năng

- Có khả năng tái kích đèn ngay lập tức nếu bộ kích đèn đặc biệt tạo ra điện áp 25kV.
- Có các nhiệt độ màu 4000K và 4200K.
- Có loại 1800W.

Ứng dụng


- Lý tưởng để sử dụng trong những bộ đèn tinh gọn.

Đèn Halogen Kim Loại Hai Đầu

Phiên bản



Bản vẽ kích thước



Product	D (max)	O	C (max)
MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 230V	41 mm	25 mm	364 mm

