



AspiraVision Compact (35, 50 a 70 W) pro CDM – inteligentní elektronický předřadník

AspiraVision Compact for CDM

AspiraVision je značkou špičkové kvality v oblasti technologie elektronických předřadníků pro vysokotlaké výbojky – luxusní, kompaktní, lehké a snadno použitelné, s přidanými funkcemi pro optimální výkon světelných zdrojů CDM 35, 50 a 70W. Nově přidaná funkce přepínání nabízí uživatelům maximální flexibilitu díky integraci tří volitelných příkonů do jednoho předřadníku.

Výhody

- Funkce SOFT START umožňuje montáž s menším počtem pojistek; funkce Loop Through snižuje náklady a přispívá k rychlosti montáže
- Delší životnost
- Předřadník lze pomocí integrovaného přepínače nastavit na 35, 50 nebo 70 W, což odstraňuje nutnost výměny předřadníku při změně výkonu světelného zdroje

Vlastnosti


- Funkce SOFT START
- Funkce Loop Through (v nezávislé verzi)
- Vyšší tepelný výkon
- Nízká úroveň elektromagnetického rušení
- Detekce poklesu napětí

AspiraVision Compact for CDM





Aplikace

- Zvýrazňující a dekorativní osvětlení pro obchody, veřejné prostory, haly a kanceláře
- Vhodné pouze pro vnitřní použití

Versions



Rozměrové výkresy



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-AV C 35-70 /S	4,5 mm	32,1 mm	110,0	98,5	75,0	63,5
CDM 220-240V			mm	mm	mm	mm
50/60Hz						

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-AV C 70 /I CDM 220-240V	4,8 mm	34,5 mm	188 mm	170 mm	82,7 mm
50/60Hz					
HID-AV C 35 /I CDM 220-240V	4,8 mm	34,5 mm	188 mm	170 mm	82,7 mm
50/60Hz					

AspiraVision Compact for CDM

Operating and Electrical

Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Vstupní napětí	220 to 240 V

General Information

Počet světelných zdrojů	1 kus/jednotka
Typ světelného zdroje	CDM

General Information

Order Code	Full Product Name	Počet produktů v MCB (16A typ B) (jmen.)
88522400	HID-AV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz	32
88524800	HID-AV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz	-

Order Code	Full Product Name	Počet produktů v MCB (16A typ B) (jmen.)
23310700	HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz	58

Mechanical and Housing

Order Code	Full Product Name	Tělo
88522400	HID-AV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz	/I
88524800	HID-AV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz	/I

Order Code	Full Product Name	Tělo
23310700	HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz	/S

System characteristics

Order Code	Full Product Name	Příkon zdroje v	
		CDM	Jmen. příkon předřadníku a zdroje
88522400	HID-AV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz	73 W	70 W
88524800	HID-AV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz	39 W	35 W

Order Code	Full Product Name	Příkon zdroje v	
		CDM	Jmen. příkon předřadníku a zdroje
23310700	HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz	39-73 W	35-70 W

