



AspiraVision Compact (35, 50 и 70 Вт) для CDM — интеллектуальный ЭПРА

AspiraVision compact для CDM

AspiraVision — прекрасный образец технологии ЭПРА HID: высококачественный, компактный, легкий и простой в использовании, с дополнительными функциями для оптимальной работы ламп CDM мощностью 35, 50 и 70 Вт. Добавленная функция переключения обеспечивает пользователям максимальную гибкость применения, благодаря объединению трех различных значений мощности в одном драйвере.

Преимущества

- Функция SOFT START позволяет осуществить установку с меньшим количеством автоматических выключателей, а функция Loop Through — выполнить быстрый и экономичный монтаж
- Более длительный срок службы

Характеристики

- Функция SOFT START (плавный пуск)
- Функция Loop Through (в отдельной модели)
- Улучшенная тепловая характеристика
- Слабые электромагнитные помехи
- определение падения напряжения

AspiraVision compact для CDM

Применение


- акцентное и декоративное освещение для магазинов, общественных мест, холлов и офисов
- Подходит только для внутреннего освещения

Versions



GPFR IAVC 0002

Чертеж размеров



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz	4,5 mm	32,1 mm	110,0 mm	98,5 mm	75,0 mm	63,5 mm

