

Uzun ömürlü ve güvenilir çözüm

HID-Basic BHL for HPL/HPI

HPL, HPI (Plus) ve SON-H ampuller için emprenye edilmiş elektromanyetik bakır/ demir balastlar

Faydaları

- Uzun ömürlü ve güvenilir çözüm
- Ortosiklik bobin sargısı sayesinde minimum watt kaybı
- Kontrol tertibatı uzaktan kurulabilir

Özellikler


- Ateşleyici kullanmayan cıvalı ampuller (HPL) için tasarlanan balastlar, bir ateşleyici ile birlikte HPI ampullerle de kullanılabilir
- Standart olarak vidalı terminal bloklarıyla donatılmıştır; isteğe bağlı olarak kontak eklenebilir
- Montaj sırasında topraklama kolaylığı
- İstenirse, alternatif şebeke voltajları/frekansları için balastlar mevcuttur

Uygulama


- Dış mekan aydınlatması

HID-Basic BHL for HPL/HPI

Versions



Boyutlu çizim



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BHL 400 K202-A2 230V 50Hz BC2-151	6,2 mm	65,0 mm	150,0 mm	129,0 mm	76,0 mm

