




Αξιόπιστη λύση με μεγάλη διάρκεια ζωής

HID-Basic BHL MK4 για HPL/HPI

Μπάλαστ από εμποτισμένο ηλεκτρομαγνητικό χαλκό/σίδηρο για λαμπτήρες HPL, HPI (Plus) και SON-H

Οφέλη

- Αξιόπιστη λύση με μεγάλη διάρκεια ζωής και με προστασία από την υπερθέρμανση. Είναι πιο κατάλληλη για θερμά περιβάλλοντα σε σύγκριση με τους προκατόχους της και διαθέτει εκτεταμένη εγγύηση
- Ελάχιστες απώλειες τάσης χάρη στη διαδικασία ορθοκυκλικής περιέλιξης
- Ο εξοπλισμός ελέγχου μπορεί να εγκατασταθεί εξ αποστάσεως

Χαρακτηριστικά


- Βελτιωμένα θερμικά χαρακτηριστικά – πολύ πιο ψυχρό μπάλαστ
- Τα μπάλαστ που έχουν σχεδιαστεί για λαμπτήρες υδραργύρου (HPL) και δεν χρησιμοποιούν αναφλεκτήρα μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν με λαμπτήρες HPI και αναφλεκτήρα.
- Στον τυπικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται βιδωτά μπλοκ ακροδεκτών. Τα βύσματα μπαγιονέτ διατίθενται κατ' απαίτηση
- Δυνατότητα γείωσης κατά την τοποθέτηση
- Τα μπάλαστ για εναλλακτικές τάσεις/συχνότητες δικτύου διατίθενται κατ' απαίτηση

Εφαρμογή


- Φωτισμός εξωτερικών χώρων

HID-Basic BHL MK4 για HPL/HPI

Versions



Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BHL 250 K307-A2 230/240V 50Hz BC2-134	6,2 mm	65,0 mm	134,0 mm	113,0 mm	76,0 mm

