




Pålitelig løsning med lang levetid

HID-Basic BHL MK4 for HPL/HPI

Forkobling i impregnert elektromagnetisk kopper/jern for HPL-, HPI (Plus)- og SON-H-lamper

Fordeler

- Pålitelig løsning med lang levetid som er beskyttet mot overoppheting – bedre i varme omgivelser enn tidligere utgaver – utvidet garanti
- Minimalt watt-tap takket være opptrekkingsprosessen
- Kontrollutstyr kan fjerninstalleres

Funksjoner


- Forbedrete temperaturegenskaper – mye kjøligere forkoblinger
- Forkoblinger designet for kvikksølvlamper (HPL) uten bruk av tenner kan også brukes med HPI-lamper sammen med tenner.
- Som standard utstyrt med terminalblokker – stikkontakt tilgjengelig på forespørsel
- Mulighet for jording under montering
- Forkoblinger til alternative nettspenninger/frekvenser tilgjengelig på bestilling

Søknad


- Utendørsbelysning

HID-Basic BHL MK4 for HPL/HPI

Versions



Målskisse



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BHL 250 K307-A2 230/240V 50Hz	6,2 mm	65,0 mm	134,0 mm	113,0 mm	76,0 mm
BC2-134					

