




# Надежность и долгий срок службы

## HID-Basic BHL MK4 для HPL/HPI

Электромагнитный медно-железный ПРА для ламп HPL, HPI (Plus) и SON-H

### Преимущества

- Надежность и долгий срок службы с защитой от перегрева; превосходит предыдущие модели при работе на жаре; продленный срок гарантии
- Минимальная потеря мощности за счет ортоциклической обмотки
- Возможность удаленного монтажа контрольного ПРА

### Характеристики


- Улучшенный температурный режим – ПРА с намного лучшим охлаждением
- ПРА созданы для эксплуатации ртутных ламп (HPL) без применения запала и могут использоваться с лампами HPI и запалом
- В базовой комплектации оборудован винтовыми клеммами; вставные контакты поставляются по запросу
- Средства заземления при монтаже
- ПРА для альтернативного сетевого напряжения/частот поставляются по запросу

### Применение

- Наружное освещение

# HID-Basic BHL MK4 для HPL/HPI

## Versions



## Чертеж размеров



| Product                                  | D1     | C1      | A1       | A2       | B1      |
|------------------------------------------|--------|---------|----------|----------|---------|
| BHL 250 K307-A2 230/240V<br>50Hz BC2-134 | 6,2 mm | 65,0 mm | 134,0 mm | 113,0 mm | 76,0 mm |

