




Dlhodobé spoľahlivé riešenie

HID-Basic BHL MK4 pre HPL/HPI

Impregnované elektromagnetické predradníky z medi alebo železa určené na použitie so svetelnými zdrojmi HPL, HPI (Plus) a SON-H

Výhody

- Dlhodobé spoľahlivé riešenie chránené pred prehriatím; do horúceho prostredia sa hodí lepšie ako jeho predchodcovia; rozšírená záruka
- Minimálne straty výkonu vďaka ortocyckickému procesu vinutia
- Jednotku predradníka možno inštalovať na diaľku

Vlastnosti


- Zlepšené tepelné vlastnosti – oveľa chladnejší predradník
- Predradníky navrhnuté pre ortuťové výbojky (HPL) nepoužívajúce zapalovač sa môžu používať aj so svetelnými zdrojmi HPI so zapalovačom
- Štandardne sú vybavené svorkovnicami, vkladané kontakty sú k dispozícii na požiadanie
- Zariadenie na uzemnenie počas montáže
- Predradníky pre iné napájacie napätie alebo frekvencie sú k dispozícii na požiadanie

Aplikácie


- Exteriérové osvetlenie

HID-Basic BHL MK4 pre HPL/HPI

Versions



Rozmerový obrázok



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BHL 250 K307-A2 230/240V 50Hz	6,2 mm	65,0 mm	134,0 mm	113,0 mm	76,0 mm
BC2-134					

