

Spolehlivé řešení s dlouhou trvanlivostí

HID-Basic BSN/BMH series multi-wattage for SON/CDO/CDM/MH/HPI

Impregnované elektromagnetické měděné/železné předřadníky s dvojnásobným výkonem pro použití s externím sériovým (překrývajícím) zapalovačem pro světelné zdroje CDO, MH, HPI (Plus) a SON

Výhody

- Úspory energie až 40 % s použitím ovladačů s nižším výkonem
- Minimální výkonové ztráty díky procesu ortocyklického vinutí
- Spolehlivé řešení s dlouhou trvanlivostí a ochranou proti přehřátí

Vlastnosti

- Možnost stmívání pomocí externího ovladače
- Předřadníky s více možnostmi příkonu lze používat pouze v sériových obvodech
- Ve standardním provedení se dodává se šroubovými svorkovnicemi; zasunovací kontakty jsou k dispozici na vyžádání
- Možnost uzemnění během montáže
- Předřadníky pro odlišné napájecí napětí a frekvence jsou k dispozici na vyžádání

Aplikace



- Venkovní osvětlení

HID-Basic BSN/BMH series multi-wattage for SON/CDO/CDM/MH/HPI

Versions



Rozměrové výkresy



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 70/50 K302-A2-TS 230V 50Hz	123 mm	98 mm	61 mm	52 mm	6,2 mm

