

Langlebig und zuverlässig

MultiWatt-Vorschaltgeräte für SON/CDO/CDM//HPI

Die imprägnierten elektromagnetischen Kupfer/Eisen-Vorschaltgeräte HID-Basic BSN/BMH mit zweifacher Wattleistung sind für die Verwendung mit einem externen Serien-Zündgerät (überlagert) für CDO-, MH-, HPI (Plus)- und SON-Lampen konzipiert.

Vorteile

- Bis zu 40% Energieeinsparung durch stromsparende Steuergeräte
- Langlebige und zuverlässige Lösung
- Minimale Leistungsverluste dank orthozyklischer Wicklung

Merkmale

- BSN...K... sind elektromagnetische MultiWatt-Vorschaltgeräte für konventionelle Außenbeleuchtung
- Dimmbar mit externem Steuergerät
- Erdung erfolgt bei der Montage
- Multi-Watt-Vorschaltgeräte können nur in Serienschaltungen verwendet werden
- Beim Tausch eines alten Vorschaltgerätes muss das Zündgerät immer mit ausgetauscht werden

Anwendung



- Für den Einsatz in der Außenbeleuchtung
- Für Anwendungen mit gedimmter und ungedimmter Beleuchtung
- Für Anwendungen mit geringer Schalthäufigkeit

MultiWatt-Vorschaltgeräte für SON/CDO/CDM//HPI

Versions



Abmessungsskizzen



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 70/50 K302-A2-TS 230V 50Hz	123 mm	98 mm	61 mm	52 mm	6,2 mm

