




Αξιόπιστη λύση με μεγάλη διάρκεια ζωής

HID – Basic Πολλαπλών Watt για συνδεσμολογία σειράς

Μπάλαστ διπλής ισχύος από εμποτισμένο ηλεκτρομαγνητικό χαλκό/σίδηρο για χρήση με εξωτερικό σειριακό (ένθετο) αναφλεκτήρα για λαμπτήρες CDO, MH, HPI (Plus) και SON

Οφέλη

- Εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% με τα χειριστήρια μείωσης ισχύος
- Ελάχιστες απώλειες τάσης χάρη στη διαδικασία ορθοκυκλικής περιέλιξης
- Αξιόπιστη λύση με μεγάλη διάρκεια ζωής και προστασία από την υπερθέρμανση

Χαρακτηριστικά


- Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης του φωτισμού με εξωτερικό χειριστήριο
- Τα μπάλαστ πολλαπλής ισχύος μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο σε σειριακά κυκλώματα
- Στον τυπικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται βιδωτά μπλοκ ακροδεκτών. Τα βύσματα μπαγιονέτ διατίθενται κατ' απαίτηση
- Δυνατότητα γείωσης κατά την τοποθέτηση
- Τα μπάλαστ για εναλλακτικές τάσεις/συχνότητες δικτύου διατίθενται κατ' απαίτηση

Εφαρμογή



- Φωτισμός εξωτερικών χώρων

HID - Basic Πολλαπλών Watt για συνδεσμολογία σειράς

Versions



Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 70/50 K302-A2-TS 230V 50Hz	123 mm	98 mm	61 mm	52 mm	6,2 mm

