




Pitkäikäinen, luotettava ratkaisu

HID-Basic Multi-Wattage

Kaksitehoiset liitälaitteet kyllästetystä elektromagneettisesta kuparista/raudasta käytettäväksi ulkoisen sarjasytyttimen (päällekkäisen) kanssa CDO-, MH-, HPI (Plus)- ja SON-lampuille

Hyödyt

- Tehonvähennyssäätimien avulla jopa 40 %:n energiansäästö
- Erittäin vähäinen tehohäviö täydellisen kerroskäämityksen ansiosta
- Pitkäikäinen, luotettava ratkaisu, suojattu ylikuumentumiselta

Ominaisuudet


- Himmennysmahdollisuus ulkoisella ohjaimella
- Monitehoisia liitälaitteita voidaan käyttää vain sarjapiireissä
- Vakiona varustettu ruuviriviliittimillä, pikaliitännät saatavissa pyynnöstä
- Maadoitus asennuksen aikana
- Liitälaitteet muille verkkojännitteille/-taajuuksille saatavissa pyynnöstä

Käyttökohteet



- Ulkovalaistus

HID-Basic Multi-Wattage

Versions



Mittapiirros



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 70/50 K302-A2-TS 230V 50Hz	123 mm	98 mm	61 mm	52 mm	6,2 mm

