




Solution durable et fiable

Ballasts Imprégnés MK4 BSN Multi-Watt pour SON/CDO

Ballasts double puissance cuivre/fer électromagnétiques imprégnés à utiliser avec un amorceur série externe (superposé) pour lampes CDO, MH, HPI (Plus) et SON

Avantages

- Économies d'énergie pouvant atteindre 40 % avec des contrôleurs de réduction de la puissance
- Pertes de puissance minimales grâce au processus de bobinage orthocyclique
- Solution durable et fiable protégée contre la surchauffe

Fonctions

- Possibilité de gradation avec un contrôleur externe
- Les ballasts multipuissances peuvent uniquement être utilisés dans les circuits en série
- Équipé de série de borniers à vis ; contacts à insert disponibles sur demande
- Possibilité de mise à la terre lors du montage
- Ballasts pour autres tensions secteur/fréquences disponibles sur demande

Application



- Éclairage extérieur

Ballasts Imprégnés MK4 BSN Multi-Watt pour SON/CDO

Versions



Schéma dimensionnel



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 70/50 K302-A2-TS 230V 50Hz	123 mm	98 mm	61 mm	52 mm	6.2 mm

