

Soluzione affidabile, di lunga durata

HID-Basic Multi-Wattage ins. serie

Reattori a doppio wattaggio elettromagnetici in rame impregnati da usare con un accenditore in serie esterno (sovrapposto) per lampade CDO, MH, HPI (Plus) e SON

Vantaggi

- Fino al 40% di risparmio energetico utilizzando controller di riduzione della potenza
- Perdite di potenza minime grazie al processo di avvolgimento ortociclico
- Soluzione affidabile di lunga durata protetta dal surriscaldamento

Caratteristiche

- Possibilità di regolazione con controller esterno
- I reattori multipotenza possono essere utilizzati solo in circuiti in serie
- Morsettiere a vite fornite in dotazione standard; contatti di inserimento disponibili su richiesta
- Possibilità di messa a terra durante l'installazione
- Reattori per tensioni/frequenze di rete alternative disponibili su richiesta

Applicazione



- Illuminazione per esterni

HID-Basic Multi-Wattage ins. serie

Versions



Disegno tecnico



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 70/50 K302-A2-TS 230V 50Hz	123 mm	98 mm	61 mm	52 mm	6,2 mm

