




Pålitelig løsning med lang levetid

HID-Basic Multi-Wattage serie tenne

Forkobling i impregnert elektromagnetisk kopper/jern for bruk med en ekstern serietenner for CDO-, MH-, HPI (Plus)- og SON-lamper

Fordeler

- Energibesparelser på opptil 40 % ved bruk av strømreducerende kontroller
- Minimalt watt-tap takket være opptrekkingsprosessen
- Pålitelig løsning med lang levetid som er beskyttet mot overoppheting

Funksjoner

- Mulighet til å dimme med en ekstern kontroller
- Multieffektforkoblinger kan kun brukes i seriekretser
- Som standard utstyrt med terminalblokker – stikkontakt tilgjengelig på forespørsel
- Mulighet for jording under montering
- Forkoblinger til alternative nettspenninger/frekvenser tilgjengelig på bestilling

Søknad



- Utendørsbelysning

HID-Basic Multi-Wattage serie tenne

Versions



Målskisse



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 70/50 K302-A2-TS 230V 50Hz	123 mm	98 mm	61 mm	52 mm	6,2 mm

