




Driftsäker lösning som håller länge

HID-Basic Multi-Watt serietändare för SON/CDO/CDM/MH/HPI

Elektromagnetiska driftdon i koppar/järn med dubbel effekt för användning med extern serietändare (överlagrad) för CDO-, MH-, HPI Plus- och SON-lampor

Fördelar

- Upp till 40% energibesparing med effektreducerande styrenheter
- Minimal effektförlust tack vare ortocyklisk lindningsprocess
- Driftsäker lösning som håller länge och är skyddad mot överhettning

Funktioner


- Möjlighet till ljusreglering med extern styrenhet
- Driftdon med olika effekt kan bara användas i seriekretsar
- Utrustad som standard med skruvkopplingsplintar, kontakt efter förfrågan
- Utrustad för jordning under montering
- Driftdon för alternativ nätspänning/nätfrekvens efter förfrågan

Användning



- Utomhusbelysning

HID-Basic Multi-Watt serietändare för SON/CDO/CDM/MH/HPI

Versions



Måttskiss



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 70/50 K302-A2-TS 230V 50Hz	123 mm	98 mm	61 mm	52 mm	6,2 mm

