

Spolehlivé řešení s dlouhou trvanlivostí

HID-Basic BSN/BMH (semiparalelní)

Impregnované elektromagnetické měděné předřadníky pro použití s externím částečně paralelním zapalovačem pro světelné zdroje CDM, CDO, MH, HPI (Plus) a SON

Výhody

- Spolehlivé řešení s dlouhou trvanlivostí a ochranou proti přehřátí
- Minimální výkonové ztráty díky procesu ortocyklického vinutí
- Ovládací předřadník lze instalovat vzdáleně

Vlastnosti


- Všechny předřadníky jsou opatřeny technologií ThermoSwitch zajišťující ochranu před fenoménem konce životnosti světelného zdroje
- Předřadník lze také použít v kombinaci se sériovým (překrývajícím) zapalovačem
- Ve standardním provedení se dodává se šroubovými svorkovnicemi; zasunovací kontakty jsou k dispozici na vyžádání
- Možnost uzemnění během montáže
- Předřadníky pro odlišné napájecí napětí a frekvence jsou k dispozici na vyžádání

Aplikace



- Venkovní osvětlení
- Zahradnictví

HID-Basic BSN/BMH (semiparalelní)

Versions



Rozměrové výkresy



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BMH 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz	118 mm	94 mm	61 mm	52 mm	6,2 mm
BMH 35 K302-A2-ITS 230V 50Hz	118 mm	94 mm	61 mm	52 mm	6,2 mm

Operating and Electrical

Vstupní frekvence	50 Hz
Vstupní napětí	230 V

General Information

Počet světelných zdrojů	1 kus/jednotka
Typ světelného zdroje	MH

System characteristics

Order Code	Full Product Name	Jmen. příkon předřadníku a zdroje
74068200	BMH 35 K302-A2-ITS 230V 50Hz	35 W



HID-Basic BSN/BMH (semiparalelní)

Order Code	Full Product Name	Jmen. příkon předřadníku a zdroje
74074300	BMH 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz	70 W

