

Pitkäikäinen, luotettava ratkaisu

HID-Basic BSN/BMH

Magneettiset kuristimet käytettäväksi ulkoisen yleissytyttimen kanssa CDM-, CDO-, MH,- HPI (Plus)- ja SON-lampuille

Hyödyt

- Pitkäikäinen, luotettava ratkaisu, suojattu ylikuumentumiselta
- Erittäin vähäinen tehohäviö täydellisen kerroskäämityksen ansiosta
- Liitäntälaitteet voidaan asentaa etäyhteydellä

Ominaisuudet


- Kaikissa liitäntälaitteissa on ThermoSwitch-kytkin, joka suojaa lampun käyttöiän lopun aiheuttamilta ilmiöiltä
- Liitäntälaitetta voidaan käyttää myös sarjasytyttimen (päällekkäisen) kanssa
- Vakiona varustettu ruuviriviliittimillä, pikaliitännät saatavissa pyynnöstä
- Maadoitus asennuksen aikana
- Liitäntälaitteet muille verkkojännitteille/-taajuuksille saatavissa pyynnöstä

Käyttökohteet



- Ulkovalaistus
- Kasvihuoneviljely

HID-Basic BSN/BMH

Versions



Mittapiirros



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BMH 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz	118 mm	94 mm	61 mm	52 mm	6,2 mm
BMH 35 K302-A2-ITS 230V 50Hz	118 mm	94 mm	61 mm	52 mm	6,2 mm

Käyttö ja sähkö tiedot

Syöttötaajuus	50 Hz
Otojännite	230 V

Yleistä tietoa

Lamppujen määrä	1 kappale/yksikkö
Lampputyypä	MH

Järjestelmän ominaisuudet

Order Code	Full Product Name	Liitäntälaite-lamppu-järjestelmän teho
74068200	BMH 35 K302-A2-ITS 230V 50Hz	35 W



HID-Basic BSN/BMH

Order Code	Full Product Name	Liitäntälaite-lamppu-järjestelmän teho
74074300	BMH 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz	70 W

