



# Pålitelig løsning med lang levetid

## HID-Basic BSN/BMH MK4 semi-parallel for SON/CDO/CDM/MH/HPI

Forkobling i impregnert elektromagnetisk kopper for bruk med en ekstern semiparallell tenner for CDM-, CDO-, MH-, HPI (Plus)- og SON-lamper

### Fordeler

- Systemdesign: én SKD578-tenner kan utløse alle lamper fra 35 til 600 W
- Pålitelig løsning med lang levetid som er beskyttet mot overoppheting – bedre i varme omgivelser enn tidligere utgaver – utvidet garanti
- Minimalt watt-tap takket være opptrekkingsprosessen

### Funksjoner


- Forbedrete temperaturegenskaper – mye kjøligere forkoblinger
- Alle forkoblinger er utstyrt med ThermoSwitch for å beskytte mot slutt-på-levetid-fenomener
- Forkobling kan også brukes sammen med serietenner
- Som standard utstyrt med terminalblokker – stikkontakt tilgjengelig på forespørsel
- Forkoblinger til alternative nettspenninger/frekvenser tilgjengelig på bestilling

### Søknad


- Utendørsbelysning
- Vekstlys

HID-Basic BSN/BMH MK4 semi-parallel for SON/CDO/CDM/MH/HPI


Versions




BSN 50 K302-A2-ITS 230V



BSN 70 K302-A2-ITS 230V



BSN 100 K302-A2-ITS 230V



BSN 150 K302-A2-ITS 230V







BSN 250 K302-A2-ITS 230V



GPPR BSN-BC4H 0002

Målskisse



| Product                                  | D1     | C1      | A1       | A2       | B1      | B2      |
|------------------------------------------|--------|---------|----------|----------|---------|---------|
| BSN 400 K407-A2-ITS<br>230/240V 50Hz BC3 | 6,5 mm | 83,0 mm | 166,0 mm | 145,0 mm | 97,0 mm | 78,5 mm |

| Product                       | A1     | A2     | B1    | C1    | D1     |
|-------------------------------|--------|--------|-------|-------|--------|
| BSN 100 K302-A2-ITS 230V 50Hz | 123 mm | 98 mm  | 61 mm | 52 mm | 6,2 mm |
| BSN 150 K302-A2-ITS 230V 50Hz | 134 mm | 113 mm | 76 mm | 65 mm | 6,2 mm |
| BSN 250 K302-A2-ITS 230V 50Hz | 160 mm | 139 mm | 76 mm | 65 mm | 6,2 mm |
| BSN 50 K302-A2-ITS 230V 50Hz  | 118 mm | 94 mm  | 61 mm | 52 mm | 6,2 mm |
| BSN 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz  | 118 mm | 94 mm  | 61 mm | 52 mm | 6,2 mm |

## HID-Basic BSN/BMH MK4 semi-parallel for SON/CDO/CDM/MH/HPI

### Drift og elektronikk

|                  |       |
|------------------|-------|
| Inngangsfrekvens | 50 Hz |
| Line Frequency   | 50 Hz |

### Drift og elektronikk

| Order Code | Full Product Name             | Inngangsspenning |
|------------|-------------------------------|------------------|
| 74078100   | BSN 50 K302-A2-ITS 230V 50Hz  | 230 V            |
| 74082800   | BSN 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz  | 230 V            |
| 74086600   | BSN 100 K302-A2-ITS 230V 50Hz | 230 V            |

| Order Code | Full Product Name                      | Inngangsspenning             |
|------------|----------------------------------------|------------------------------|
| 74096500   | BSN 150 K302-A2-ITS 230V 50Hz          | 230 V                        |
| 74102300   | BSN 250 K302-A2-ITS 230V 50Hz          | 230 V                        |
| 88704400   | BSN 400 K407-ITS 230/240V 50Hz BC3-166 | 230 V (standard) eller 240 V |

