



Надежность и долгий срок службы

HID-Basic BSN/BMH MK4 полупараллельный для ламп SON/CDO/CDM/MH/HPI

Электромагнитный медный ПРА для использования с внешним полупараллельным запалом для ламп CDM, CDO, MH, HPI (Plus) и SON

Преимущества

- Создание систем: один запал SKD578 может включать/выключать все лампы мощностью 35–600 Вт
- Надежность и долгий срок службы с защитой от перегрева; превосходит предыдущие модели при работе на жаре; продленный срок гарантии
- Минимальная потеря мощности за счет ортоциклической обмотки

Характеристики


- Улучшенный температурный режим – ПРА с намного лучшим охлаждением
- Все ПРА оборудованы элементами ThermoSwitch для защиты от эффекта "выработка ресурса лампы"
- ПРА можно также использовать в сочетании с последовательным (совмещенным) запалом
- В базовой комплектации оборудован винтовыми клеммами; вставные контакты поставляются по запросу
- ПРА для альтернативного сетевого напряжения/частот поставляются по запросу

Применение

- Наружное освещение
- Садоводство

HID-Basic BSN/BMH MK4 полупараллельный для ламп SON/CDO/CDM/МН/НPI

Versions





BSN 70 K302-A2-ITS 230V



BSN 250 K302-A2-ITS 230V

Чертеж размеров



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 250 K302-A2-ITS 230V 50Hz	160 mm	139 mm	76 mm	65 mm	6,2 mm
BSN 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz	118 mm	94 mm	61 mm	52 mm	6,2 mm

