



Надежность и долгий срок службы

HID-Basic BSN/BMH MK4 полупараллельные для ламп SON/CDO/CDM/MH/HPI

Электромагнитные медные ПРА для использования с внешним полупараллельным запалом для ламп CDM, CDO, MH, HPI (Plus) и SON

Преимущества

- Системный дизайн: один запал SKD578 может включать/выключать все лампы мощностью 35–600 Вт
- Надежность и долгий срок службы с защитой от перегрева; превосходит предыдущие модели при работе на жаре; продленный срок гарантии
- ПРА для альтернативного сетевого напряжения/частот поставляются по запросу

Характеристики

- Улучшенный температурный режим – ПРА с намного лучшим охлаждением
- Все ПРА оборудованы элементами ThermoSwitch для защиты от эффекта "выработка ресурса лампы"
- ПРА можно также использовать в сочетании с последовательным (совмещенным) запалом
- В базовой комплектации оборудован винтовыми клеммами; вставные контакты поставляются по запросу
- ПРА для альтернативного сетевого напряжения/частот поставляются по запросу

Применение

- Наружное освещение
- Растениеводство

HID-Basic BSN/BMH MK4 полупараллельные для ламп SON/CDO/CDM/МН/НPI

Versions



BSN 70 K302-A2-ITS 230V



BSN 100 K302-A2-ITS 230V



BSN 150 K302-A2-ITS 230V







BSN 250 K302-A2-ITS 230V



GPPR BSN-BC4H 0002

Чертеж размеров



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
BSN 400 K407-A2-ITS 230/240V 50Hz BC3	6,5 mm	83,0 mm	166,0 mm	145,0 mm	97,0 mm	78,5 mm

Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 100 K302-A2-ITS 230V 50Hz	123 mm	98 mm	61 mm	52 mm	6,2 mm
BSN 150 K302-A2-ITS 230V 50Hz	134 mm	113 mm	76 mm	65 mm	6,2 mm
BSN 250 K302-A2-ITS 230V 50Hz	160 mm	139 mm	76 mm	65 mm	6,2 mm
BSN 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz	118 mm	94 mm	61 mm	52 mm	6,2 mm

HID-Basic BSN/BMH MK4 полупараллельные для ламп SON/CDO/CDM/MH/HPI

Эксплуатационные и электрические характеристики

Входная частота	50 Hz
Частота сети	50 Hz

Эксплуатационные и электрические характеристики

Order Code	Full Product Name	Входное напряжение
913700752126	BSN 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz	230 Вт
913700752326	BSN 100 K302-A2-ITS 230V 50Hz	230 Вт
913700752626	BSN 150 K302-A2-ITS 230V 50Hz	230 Вт

Order Code	Full Product Name	Входное напряжение
913700752926	BSN 250 K302-A2-ITS 230V 50Hz	230 Вт
913700277826	BSN 400 K407-A2-ITS 230/240V 50Hz	230 В (по умолчанию) или BC3 240 В Вт



© 2023 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи.

Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Все товарные знаки являются собственностью компании Signify Holding или соответствующих владельцев.

www.lighting.philips.com

2023, Октябрь 13 - Данные для изменения