

# Langlebig und zuverlässig

## Vorschaltgeräte für SOX

Die imprägnierten elektromagnetischen Kupfer/Eisen-Vorschaltgeräte HID-Basic BSX sind für die Verwendung mit einem externen Zündgerät für SOX- und SOX-E-Lampen konzipiert. Mit ihrer extrem langen Produktlebensdauer sind sie eine zuverlässige Lösung für den Außenbereich.

### Vorteile

- Langlebige und zuverlässige Lösung
- Minimale Leistungsverluste dank orthozyklischer Wicklung
- Mühelose Installation

### Merkmale

- Basiert auf magnetischem Vorschaltgerät für Leuchtstofflampen
- Schutz gegen Überhitzung
- Ausgestattet mit doppelten Einsteckkontakten
- Vorschaltgeräte für andere Netzspannungen/-frequenzen auf Anfrage erhältlich

### Anwendung


- Für den Einsatz in der Außenbeleuchtung
- Für Anwendungen mit ungedimmter Beleuchtung
- Für Anwendungen mit geringer Schalthäufigkeit

# Vorschaltgeräte für SOX

## Versions



## Abmessungsskizzen



Product	D1	C1	C3	A1	A2	A3	A4	B1	B2
BSX 35/55	4,2	28,0	1,5	196,0	180,0	54,0	54,0	39,0	20,0
L82 240V	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
50Hz									
BCO-196									

