

Solución fiable y duradera

HID-Basic BSX for SOX

Balastos de cobre/hierro electromagnéticos impregnados para usar con un arrancador para lámparas SOX y SOX-E

Beneficios

- Dimensiones compactas y peso ligero, fácil de instalar en luminarias lineales
- Instalación sencilla
- Solución fiable y duradera protegida contra el recalentamiento

Características


- Basado en el diseño del balasto fluorescente magnético
- Equipado con contactos de inserción doble
- Mínima pérdida de potencia gracias al proceso de enrollado ortocíclico
- Disponibilidad de balastos para tensiones/frecuencias de red alternativas bajo pedido

Aplicaciones

- Alumbrado exterior (aplicación más popular: alumbrado público)

HID-Basic BSX for SOX

Plano de dimensiones



Product	D1	C1	C3	A1	A2	A3	A4	B1	B2
BSX 35/55	4,2	28,0	1,5	196,0	180,0	54,0	54,0	39,0	20,0
L82 240V	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
50Hz									
BC0-196									

