




Lang meegaande, betrouwbare oplossing

HID-Basic BSX (SOX)

Geïmpregneerde elektromagnetische koper/ijzer-VSA's voor gebruik met een externe ontsteker voor SOX- en SOX-E-lampen

Voordelen

- Compacte afmetingen en lichtgewicht, past gemakkelijk in lineaire armaturen
- Eenvoudige installatie
- Lang meegaande betrouwbare oplossing, beschermd tegen oververhitting

Kenmerken


- Gebaseerd op ontwerp van magnetisch fluorescentie-VSA
- Voorzien van dubbele insteekcontacten
- Minimale vermogensverliezen dankzij orthocyclisch wikkelp proces
- VSA's voor alternatieve netspanningen/frequenties verkrijgbaar op aanvraag

Toepassing

- Buitenverlichting (populairste toepassing: wegverlichting)

HID-Basic BSX (SOX)

Maatschets



Product	D1	C1	C3	A1	A2	A3	A4	B1	B2
BSX 35/55	4,2	28,0	1,5	196,0	180,0	54,0	54,0	39,0	20,0
L82 240V	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
50Hz									
BC0-196									

