



# 精湛的效率，卓越的光照品质

## MASTERColour CDM-BU

工矿高天棚陶瓷金卤灯，更高流明输出，更低能耗。

### 优点

- 与HPI系统相比，CDM-BU能带来：
- 每只灯分别节约40W和85W能耗
- 初始流明输出增加到20000lm
- 高达90的显色性
- 13,000小时的流明维持高达80%，颜色一致性好
- 卓越的光照效果帮助营造一个安全和干净的作业环境
- 超低的升级成本

### 特点

- 椭圆形涂粉外玻壳，陶瓷内胆
- 与HPI系统相比，CDM-BU有更高流明输出，更低能耗：
- 卓越的光照品质
- 形状与普通HPI BU相同，可配套已有的HPI BU灯具使用
- 可以配套电感镇流器使用
- 燃点位置：灯头向上或水平 $\pm 45^\circ$

### 应用


- 室内高顶棚照明，例如：工业车间、展览大厅、大型仓储式超市
- 购物商场、自助商店、教堂、机场和车站

# MASTERColour CDM-BU

## Versions



## 二维绘图



Product	D (max)	C (max)
MASTERColour CDM-BU 315W/942 E40 1CT/12	91 mm	226 mm

