

# PHILIPS

## Lighting



## 產品說明

### MASTERColour CDM-TC Elite

體積精巧，高效率的單端陶瓷金屬鹵化物放電燈管

#### 优点

- 高演色性 (Ra 90) 結合高流明輸出，讓展示商品呈現出色外觀；市面上「提升商品質感」的最佳選擇
- 使用壽命期間維持穩定的優異色彩品質
- 使用壽命期間的光線輸出能維持展示亮度
- 高效率、使用壽命長，維持最低的營運成本，散發的熱度亦低
- 產生的熱能相當低，確保購物者和員工置身更舒適環境
- 紫外線阻隔設計，減少商品褪色的風險
- 能設計出體積非常精巧，光束強度極高的優質燈具

#### 特点

- 清澈的白色燈光
- 優異的演色性 (Ra 90)
- 使用壽命期間效能可靠
- 使用壽命期間呈現穩定色彩
- 提供更出色的光線輸出，超越一般的 MASTERColour 燈管
- 維護保養更方便，超越一般的 MASTERColour 燈管

#### 应用


- 展現閃亮效果，適合作為重點與展示照明，是優異的零售店面解決方案
- 一般和裝飾照明

# MASTERColour CDM-TC Elite

## Versions



## 二维绘图



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERColour CDM-TC Elite 50W/930 G8.5 1CT/12	15 mm	6 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm

## Colour Rendering Diagrams

