



# Brillantes Licht und extrem lange Lebensdauer

## MASTERColour CDM-TC Evolution

Strahlend weißes Licht und eine extrem lange Lebensdauer zeichnen die MASTERColour CDM-TC Evolution aus. Die einseitig gesockelte, extrem effiziente Keramik-Metallhalogenlamp-Entladungslampe eignet sich ideal für den Einsatz in der Akzent- und Allgemeinbeleuchtung.

### Vorteile

- Hochwertiges, funkelndes Licht, das Waren optimal zur Geltung bringt
- Stabile Farbwiedergabe und Lichtabstrahlung über gesamte Lebensdauer
- Sehr lange Lebensdauer

### Merkmale

- Brillantes, funkelndes weißes Licht
- Hervorragende Farbwiedergabe, besonders hoher Rotanteil
- Stabile Lichtfarbe
- Hohe Lichtausbeute mit ausgezeichneter Lichtstromstabilität
- UV-Block für reduzierte Ausbleichwirkung

### Anwendung


- Für Akzent- und Auslagenbeleuchtung im Einzelhandel
- Für allgemeine und dekorative Innenbeleuchtung
- Für dekorative Außenbeleuchtung

# MASTERColour CDM-TC Evolution

## Versions



## Abmessungsskizzen



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERColour CDM-TC	15 mm	5.5 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm
Evolution 35W/930 G8.5						

## Light Distribution Diagrams

